

Vakuüm-Flächengreifsysteme FXC/FMC

Produktspezifikationen FXC/FMC mit Dichtplatte (Schaum)

Bestelldaten Vakuüm-Flächengreifsysteme FXC/FMC mit Dichtplatte (Schaum)

Bestellschema Vakuüm-Flächengreifsysteme FXC/FMC mit Dichtplatte (Schaum)			
Kurzbezeichnung	Ventiltechnik	Länge (x Breite) [mm]	Lochraster
Beispiel: FXC	SW	435,5	18
FXC	SW...Strömungswiderstand	435,5	18...fein
FMC	SVKW...Strömungsventil	831,5	36...mittel

Typ	Artikelnummer ohne Filter	Artikelnummer mit Filter
FX-SW 120x60	10.01.11.01802	-
FX-SW 120x60 SEA*	10.01.11.01800	-
FXC-SW 435,5 18	10.01.21.00116	10.01.21.00121
FXC-SW 435,5 36	10.01.21.00126	10.01.21.00131
FXC-SW 633,5 18	10.01.21.00117	10.01.21.00122
FXC-SW 633,5 36	10.01.21.00127	10.01.21.00132
FXC-SW 831,5 18	10.01.21.00118	10.01.21.00123
FXC-SW 831,5 36	10.01.21.00128	10.01.21.00133
FXC-SW 1227,5 18	10.01.21.00119	10.01.21.00124
FXC-SW 1227,5 36	10.01.21.00129	10.01.21.00134
FXC-SW 1425,5 18	10.01.21.00120	10.01.21.00125
FXC-SW 1425,5 36	10.01.21.00130	10.01.21.00135
FXC-SVKW 435,5 18	10.01.21.00042	10.01.21.00151
FXC-SVKW 435,5 36	10.01.21.00155	10.01.21.00153
FXC-SVKW 633,5 18	10.01.21.00043	10.01.21.00152
FXC-SVKW 633,5 36	10.01.21.00156	10.01.21.00154
FXC-SVKW 831,5 18	10.01.21.00044	10.01.21.00110
FXC-SVKW 831,5 36	10.01.21.00107	10.01.21.00113
FXC-SVKW 1227,5 18	10.01.21.00105	10.01.21.00111
FXC-SVKW 1227,5 36	10.01.21.00108	10.01.21.00114
FXC-SVKW 1425,5 18	10.01.21.00106	10.01.21.00112
FXC-SVKW 1425,5 36	10.01.21.00109	10.01.21.00115

*Flächengreifsystem mit Abblas-Funktion für schnellstes Ablegen der Werkstücke

Typ	Artikelnummer ohne Filter	Artikelnummer mit Filter
FM-SW 76x22	10.01.11.00851	-
FM-SW 120x60	10.01.11.01823	-
FMC-SW 435,5 18	10.01.21.00101	10.01.21.00136
FMC-SW 435,5 36	10.01.21.00141	10.01.21.00146
FMC-SW 633,5 18	10.01.21.00102	10.01.21.00137
FMC-SW 633,5 36	10.01.21.00142	10.01.21.00147
FMC-SW 831,5 18	10.01.21.00103	10.01.21.00138
FMC-SW 831,5 36	10.01.21.00143	10.01.21.00148
FMC-SW 1227,5 18	10.01.21.00099	10.01.21.00139
FMC-SW 1227,5 36	10.01.21.00144	10.01.21.00149
FMC-SW 1425,5 18	10.01.21.00100	10.01.21.00140
FMC-SW 1425,5 36	10.01.21.00145	10.01.21.00150
FMC-SVKW 435,5 18	10.01.21.00052	10.01.21.00161
FMC-SVKW 435,5 36	10.01.21.00171	10.01.21.00166
FMC-SVKW 633,5 18	10.01.21.00157	10.01.21.00162
FMC-SVKW 633,5 36	10.01.21.00172	10.01.21.00167
FMC-SVKW 831,5 18	10.01.21.00158	10.01.21.00163
FMC-SVKW 831,5 36	10.01.21.00173	10.01.21.00168
FMC-SVKW 1227,5 18	10.01.21.00159	10.01.21.00164
FMC-SVKW 1227,5 36	10.01.21.00174	10.01.21.00169
FMC-SVKW 1425,5 18	10.01.21.00160	10.01.21.00165
FMC-SVKW 1425,5 36	10.01.21.00175	10.01.21.00170

Bestelldaten Wechseldichtplatte

Typ	Artikelnummer ohne Filter	Artikelnummer mit Filter
DI-PL 76x22	10.01.11.01388	-
DI-PL 120x60	10.01.10.00874	-
DI-PL 435,5x120 18	10.01.21.00018	10.01.21.00198
DI-PL 435,5x120 36	10.01.21.00022	10.01.21.00203
DI-PL 633,5x120 18	10.01.21.00046	10.01.21.00199
DI-PL 633,5x120 36	10.01.21.00062	10.01.21.00204
DI-PL 831,5x120 18	10.01.21.00059	10.01.21.00200
DI-PL 831,5x120 36	10.01.21.00063	10.01.21.00205
DI-PL 1227,5x120 18	10.01.21.00060	10.01.21.00201
DI-PL 1227,5x120 36	10.01.21.00064	10.01.21.00206
DI-PL 1425,5x120 18	10.01.21.00061	10.01.21.00202
DI-PL 1425,5x120 36	10.01.21.00065	10.01.21.00207

Hinweis: Für die Dichtplatte wird ein Spezialschaum für Vakuüm-Anwendungen verwendet. Für Sonderanwendungen bieten wir auch öl- oder temperaturbeständige Schäume (Temperatur > 60 °C) an.

Bestelldaten Zubehörteile

Typ	Artikelnummer
Vakuüm-Schalter VS-V-D-PNP	10.06.02.00343
Vakuüm-Schalter VS-V-D-PNP Flanschplatte	10.01.10.00431
Bausatz Elektromagnetventil Saugen ein/aus	10.01.21.00241
Bausatz Elektromagnetventil Abblasen ein/aus	10.01.21.02405
Bausatz Elektromagnetventil Saugen ein/aus und Abblasen ein/aus	10.01.21.00242
Bausatz Befestigungskit Nutensteine	10.01.21.00243
Bausatz Befestigungskit Roboterflansch	10.01.21.00244
Bausatz Befestigungskit gefederte Aufhängung	10.01.21.02407

Hinweis: Schallreduzierung über einen zusätzlichen Schalldämpfer ist möglich (FX 120x60).