

Flachsauger (rund)

SGP 40 NK-40 N035

Art-Nr.: 10.01.01.00789

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00789>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Sauggreifer für Folien und Papier > SGP 40 NK-40 N035

Flachsauger (rund) für schonendes Greifen von Papier, Folie etc.




Baugröße: 40

Saugerwerkstoff: Naturkautschuk NK

Materialhärte [Shore A]: 40 Shore A

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
d	8 mm
Dk	16 mm
Dmax(S)	42 mm
Ds	40 mm
H	20,60 mm
H2	14,50 mm
Z (Hub)	2,30 mm

Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugkraft	33 N
Volumen	3,80 cm ³
Baugröße	40
Nippelfamilie	N 035
Faltenanzahl	0
Saugerwerkstoff	Naturkautschuk NK
Materialhärte [Shore A]	40 Shore A

Schmalz kontaktieren

Schmalz GmbH | Commerz Park West 1, 4061 Pasching, Austria | +43 7229 24 24 4 | schmalz@schmalz.at

Flachsauger (rund)

SGP 40 NK-40 N035

Art-Nr.: 10.01.01.00789

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00789>

Gewicht

5,20 g

Produktfamilie

SGP

Zubehör



SA-NIP N035 G1/4-AG DN550

Art-Nr.: 10.01.01.00822

Gewinde G1: G1/4"-AG

Einbaulänge: 5 mm

Normteilewerkstoff: Aluminium



SA-NIP N035 G1/4-IG DN550

Art-Nr.: 10.01.01.00821

Gewinde G1: G1/4"-IG

Einbaulänge: 15 mm

Normteilewerkstoff: Aluminium



SA-NIP N035 G1/8-AG DN500

Art-Nr.: 10.01.01.11738

Gewinde G1: G1/8"-AG

Einbaulänge: 5 mm

Normteilewerkstoff: Aluminium

Schmalz kontaktieren

Schmalz GmbH | Commerz Park West 1, 4061 Pasching, Austria | +43 7229 24 24 4 | schmalz@schmalz.at

Flachsauger (rund)

SGP 40 NK-40 N035

Art-Nr...:10.01.01.00789

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00789>
