

Flachsauggreifer (rund)

SGPN 30 SI-50 G1/4-IG

Art-Nr.: 10.01.01.11990

<https://www.schmalz.com/10.01.01.11990>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Sauggreifer für Folien und Papier > Flachsauggreifer SGPN > SGPN 30 SI-50 G1/4-IG

Flachsauggreifer (rund) für schonendes Greifen von Papier, Folie etc.



Baugröße: 30

Saugerwerkstoff: Silikon SI


Materialhärte [Shore A]: 50 Shore A

Nippelwerkstoff: Aluminium

Materialeigenschaft: FDA

Vakuumschluss: G1/4"-IG

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
dn	5,50 mm
Dmax(S)	32 mm
Ds	30 mm
G1	G1/4"-IG
H	37,20 mm
LG1	12 mm
SW1	17 mm
Z (Hub)	2 mm

Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugkraft	19 N
Volumen	3 cm ³
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d	4 mm
Baugröße	30
Faltenanzahl	0
Saugerwerkstoff	Silikon SI
Materialhärte [Shore A]	50 Shore A

Schmalz kontaktieren

Schmalz GmbH | Commerz Park West 1, 4061 Pasching, Austria | +43 7229 24 24 4 | schmalz@schmalz.at

Flachsauggreifer (rund)

SGPN 30 SI-50 G1/4-IG

Art-Nr...:10.01.01.11990

<https://www.schmalz.com/10.01.01.11990>

Gewicht	11,50 g
Produktfamilie	SGPN

Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m

Ersatzteile



SA-NIP N033 G1/4-IG DN550

Art-Nr...:10.01.01.00817

Gewinde G1: G1/4"-IG

Einbaulänge: 15 mm

Normteilewerkstoff: Aluminium



SGP 30 SI-50 N033

Art-Nr...:10.01.01.01064

Baugröße: 30

Saugerwerkstoff: Silikon SI

Materialhärte [Shore A]: 50 Shore A