

Flachsauger (rund)

SHF 85 NK-45 M10x1.25-IG E

Art-Nr.: 10.01.01.12209

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12209>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Flachsauggreifer (rund) > SHF 85 NK-45 M10x1.25-IG E

Flachsauger (rund) für Holzhandhabung mit höchster Dynamik



Baugröße: 85


Gewinde G1: M10x1.25-IG

Saugerwerkstoff: Naturkautschuk NK

Materialhärte [Shore A]: 45 Shore A

Typ: E

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
d2	62 mm
Dmax(S)	89 mm
Ds	85 mm
G1	M10x1.25-IG
H	18,10 mm
LG1	10 mm
Z (Hub)	4 mm

Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3

Technische Daten

Attribut	Wert
Baugröße	85
Faltenanzahl	0
Saugkraft	198 N
Saugerwerkstoff	Naturkautschuk NK
Volumen	24,50 cm ³
Gewicht	81,80 g
Produktfamilie	SHF

Schmalz kontaktieren

Schmalz GmbH | Commerz Park West 1, 4061 Pasching, Austria | +43 7229 24 24 4 | schmalz@schmalz.at

Flachsauger (rund)

SHF 85 NK-45 M10x1.25-IG E

Art-Nr.: 10.01.01.12209

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12209>

Zubehör



RED-NIP G1/4-AG M10x1.25-AG AL

Art-Nr.: 10.01.01.12194

Gewinde G1: G1/4"-AG

Normteilewerkstoff: Aluminium



SA-NIP N009 G1/4-IG DN440

Art-Nr.: 10.01.01.12192

Gewinde G1: G1/4"-IG

Einbaulänge: 19,3 mm

Normteilewerkstoff: Aluminium



SIEB 14.5x1 MS-A2 0.103/0.15

Art-Nr.: 10.05.03.00023

Außendurchmesser D: 14,5 mm

Länge L: 1 mm

Normteilewerkstoff: Messing / Edelstahl

Flachsauger (rund)

SHF 85 NK-45 M10x1.25-IG E

Art-Nr...:10.01.01.12209

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12209>



TVN G1/4-AG 9 N009

Art-Nr...:10.05.10.00065

Gewinde G1: G1/4"-AG

Gewinde G2: M10x1.25-AG

Federweg Z: 9 mm

Nippel: N 009