

Flachsauger (rund)

SUF 2 SI-55 SC010

Art-Nr.: 10.01.01.13960

<https://www.schmalz.com/10.01.01.13960>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Flachsauggreifer (rund) > SUF 2 SI-55 SC010

Sauger (rund, flach) für die prozesssichere Handhabung von glatten o. leicht rauen Oberflächen




Baugröße: 2

Saugerwerkstoff: Silikon SI

Materialeigenschaft: FDA-fähig

Materialhärte [Shore A]: 55 Shore A

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
d	1,40 mm
Dk	4,20 mm
Dmax(S)	2,40 mm
Ds	2 mm
H	3,50 mm
H2	2 mm
Z (Hub)	0,20 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugkraft	0,15 N
Abreißkraft	0,15 N
Volumen	0,00 cm ³
Werkstückradius min. (konvex)	2 mm
Baugröße	2
Schnittstelle Nippelfamilie	SC010
Saugerwerkstoff	Silikon SI
Materialhärte [Shore A]	55 Shore A
Gewicht	0 g

Schmalz kontaktieren

Schmalz GmbH | Commerz Park West 1, 4061 Pasching, Austria | +43 7229 24 24 4 | schmalz@schmalz.at

Flachsauger (rund)

SUF 2 SI-55 SC010

Art-Nr...:10.01.01.13960

<https://www.schmalz.com/10.01.01.13960>

Produktfamilie

SUF

Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m

Zubehör



SC 010 M3-AG

Art-Nr...:10.01.06.04249

Anbindungstyp: 010

Vakuumanschluss: M3-AG

Einbaulänge: 2 mm

Nenndurchmesser dn: 1 mm