

Flachsauger (rund)

SUF 1.5 HT1-60 SC010

Art-Nr.: 10.01.01.13981

<https://www.schmalz.com/10.01.01.13981>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Flachsauggreifer (rund) > SUF 1.5 HT1-60 SC010

Sauger (rund, flach) für die prozesssichere Handhabung von glatten o. leicht rauen Oberflächen




Baugröße: 1,5

Saugerwerkstoff: Hochtemp. Material HT1

Materialhärte [Shore A]: 60 Shore A

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
d	1,50 mm
Dk	2,50 mm
Dmax(S)	1,70 mm
Ds	1,50 mm
H	2,60 mm
H2	2 mm
Z (Hub)	0,10 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugkraft	0,08 N
Abreißkraft	0,08 N
Volumen	0,00 cm ³
Werkstückradius min. (konvex)	2 mm
Baugröße	1,50
Schnittstelle Nippelfamilie	SC010
Saugerwerkstoff	Hochtemp. Material HT1
Materialhärte [Shore A]	60 Shore A
Gewicht	0 g

Schmalz kontaktieren

Schmalz GmbH | Commerz Park West 1, 4061 Pasching, Austria | +43 7229 24 24 4 | schmalz@schmalz.at

Flachsauger (rund)

SUF 1.5 HT1-60 SC010

Art-Nr...:10.01.01.13981

<https://www.schmalz.com/10.01.01.13981>

Produktfamilie

SUF

Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m

Zubehör



SC 010 M3-AG

Art-Nr...:10.01.06.04249

Anbindungstyp: 010

Vakuumanschluss: M3-AG

Einbaulänge: 2 mm

Nenndurchmesser dn: 1 mm