

Flachsauger (rund)

SFF 15 EPDM-45 SC040

Art-Nr.: 10.01.01.14045

<https://www.schmalz.com/10.01.01.14045>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Sauggreifer für Folien und Papier > SFF 15 EPDM-45 SC040

Flachsauger (rund) für schonende Handhabung von dünnen und flexiblen Werkstücken




Baugröße: 15

Saugerwerkstoff: EPDM

Materialhärte [Shore A]: 45 Shore A

Faltenanzahl: 0

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
Dmax(S)	16 mm
Dk	13 mm
Ds	15 mm
d	7,50 mm
d1	10,40 mm
H	12,50 mm
H2	4,70 mm
H3	6,80 mm
Z (Hub)	1 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugkraft	6,60 N
Volumen	0,60 cm ³
Baugröße	15
Faltenanzahl	0
Saugerwerkstoff	EPDM
Materialhärte [Shore A]	45 Shore A
Werkstückradius min. (konvex)	12,50 mm
Nippelfamilie	SC 040

Schmalz kontaktieren

Schmalz GmbH | Commerz Park West 1, 4061 Pasching, Austria | +43 7229 24 24 4 | schmalz@schmalz.at

Flachsauger (rund)

SFF 15 EPDM-45 SC040

Art-Nr.: 10.01.01.14045

<https://www.schmalz.com/10.01.01.14045>

Gewicht	0,90 g
Produktfamilie	SFF

Zubehör



SC 040 M5-AG

Art-Nr.: 10.01.06.04346

Anbindungstyp: 040

Vakuumanschluss: M5-AG

Einbaulänge: 5 mm

Nenndurchmesser dn: 1,8 mm



SC 040 G1/8"-AG

Art-Nr.: 10.01.06.02490

Anbindungstyp: 040

Anschluss: G1/8"-AG

Länge L1: 20,2 mm

Einbaulänge: 6 mm

Nenndurchmesser dn: 4,1 mm



SC 040 G1/8"-IG

Art-Nr.: 10.01.06.02482

Anbindungstyp: 040

Anschluss: G1/8"-IG

Länge L1: 20,7 mm

Einbaulänge: 14 mm

Nenndurchmesser dn: 4,1 mm

Schmalz kontaktieren

Schmalz GmbH | Commerz Park West 1, 4061 Pasching, Austria | +43 7229 24 24 4 | schmalz@schmalz.at

Flachsauger (rund)

SFF 15 EPDM-45 SC040

Art-Nr...:10.01.01.14045

<https://www.schmalz.com/10.01.01.14045>
