

## Flachsauger (rund)

SFF 20 EPDM-45 SC040

Art-Nr.: 10.01.01.14046

<https://www.schmalz.com/10.01.01.14046>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Sauggreifer für Folien und Papier > SFF 20 EPDM-45 SC040

### Flachsauger (rund) für schonende Handhabung von dünnen und flexiblen Werkstücken




Baugröße: 20

Saugerwerkstoff: EPDM

Materialhärte [Shore A]: 45 Shore A

Faltenanzahl: 0

### Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
Dmax(S)	21 mm
Dk	13,40 mm
Ds	20 mm
d	7,50 mm
d1	10,40 mm
H	12,80 mm
H2	4,70 mm
H3	6,80 mm
Z (Hub)	1,30 mm

### Technische Daten

Attribut	Wert
Saugkraft	11,60 N
Volumen	0,81 cm <sup>3</sup>
Baugröße	20
Faltenanzahl	0
Saugerwerkstoff	EPDM
Materialhärte [Shore A]	45 Shore A
Werkstückradius min. (konvex)	20 mm
Nippelfamilie	SC 040

### Schmalz kontaktieren

Schmalz GmbH | Commerz Park West 1, 4061 Pasching, Austria | +43 7229 24 24 4 | [schmalz@schmalz.at](mailto:schmalz@schmalz.at)

## Flachsauger (rund)

SFF 20 EPDM-45 SC040

Art-Nr...:10.01.01.14046

<https://www.schmalz.com/10.01.01.14046>

Gewicht	1,40 g
Produktfamilie	SFF

### Zubehör



#### SC 040 G1/8-AG

Art-Nr...:10.01.06.02490

Anbindungstyp: 040

Anschluss: G1/8"-AG

Länge L1: 20,2 mm

Einbaulänge: 6 mm

Nenndurchmesser dn: 4,1 mm



#### SC 040 G1/8-IG

Art-Nr...:10.01.06.02482

Anbindungstyp: 040

Anschluss: G1/8"-IG

Länge L1: 20,7 mm

Einbaulänge: 14 mm

Nenndurchmesser dn: 4,1 mm

### Ersatzteile

#### Schmalz kontaktieren

Schmalz GmbH | Commerz Park West 1, 4061 Pasching, Austria | +43 7229 24 24 4 | [schmalz@schmalz.at](mailto:schmalz@schmalz.at)

## Flachsauger (rund)

SFF 20 EPDM-45 SC040

Art-Nr...:10.01.01.14046

<https://www.schmalz.com/10.01.01.14046>



### SC 040 M5-AG

Art-Nr...:10.01.06.04346

Anbindungstyp: 040

Vakuumschluss: M5-AG

Einbaulänge: 5 mm

Nenn Durchmesser dn: 1,8 mm