

Flachsauger (rund)

SFF 30 EPDM-45 SC040

Art-Nr.: 10.01.01.14048

<https://www.schmalz.com/10.01.01.14048>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Sauggreifer für Folien und Papier > SFF 30 EPDM-45 SC040

Flachsauger (rund) für schonende Handhabung von dünnen und flexiblen Werkstücken




Baugröße: 30

Saugerwerkstoff: EPDM

Materialhärte [Shore A]: 45 Shore A

Faltenanzahl: 0

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
Dmax(S)	31,50 mm
Dk	14,80 mm
Ds	30 mm
d	7,50 mm
d1	10,40 mm
H	13,50 mm
H2	4,70 mm
H3	6,80 mm
Z (Hub)	2 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugkraft	26,90 N
Volumen	1,67 cm ³
Baugröße	30
Faltenanzahl	0
Saugerwerkstoff	EPDM
Materialhärte [Shore A]	45 Shore A
Werkstückradius min. (konvex)	30 mm
Nippelfamilie	SC 040

Schmalz kontaktieren

Schmalz GmbH | Commerz Park West 1, 4061 Pasching, Austria | +43 7229 24 24 4 | schmalz@schmalz.at

Flachsauger (rund)

SFF 30 EPDM-45 SC040

Art-Nr...:10.01.01.14048

<https://www.schmalz.com/10.01.01.14048>

Gewicht	2,50 g
Produktfamilie	SFF

Zubehör



SC 040 G1/4-AG

Art-Nr...:10.01.06.03414

Anbindungstyp: 040

Vakuumschluss: G1/4"-AG

Einbaulänge: 6 mm

Nenndurchmesser dn: 4,1 mm



SC 040 G1/4-IG

Art-Nr...:10.01.06.02918

Anbindungstyp: 040

Vakuumschluss: G1/4"-IG

Einbaulänge: 17,3 mm

Nenndurchmesser dn: 4,1 mm

Ersatzteile

Schmalz kontaktieren

Schmalz GmbH | Commerz Park West 1, 4061 Pasching, Austria | +43 7229 24 24 4 | schmalz@schmalz.at

Flachsauger (rund)

SFF 30 EPDM-45 SC040

Art-Nr...:10.01.01.14048

<https://www.schmalz.com/10.01.01.14048>



SC 040 M5-AG

Art-Nr...:10.01.06.04346

Anbindungstyp: 040

Vakuumschluss: M5-AG

Einbaulänge: 5 mm

Nenn Durchmesser dn: 1,8 mm