

Flachsauger (rund)

SFF 40 EPDM-45 SC050

Art-Nr.: 10.01.01.14049

<https://www.schmalz.com/10.01.01.14049>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Sauggreifer für Folien und Papier > SFF 40 EPDM-45 SC050

Flachsauger (rund) für schonende Handhabung von dünnen und flexiblen Werkstücken




Baugröße: 40

Saugerwerkstoff: EPDM

Materialhärte [Shore A]: 45 Shore A

Faltenanzahl: 0

Konstruktionsdaten



| Attribut | Wert |
|----------|----------|
| Dmax(S) | 42 mm |
| Dk | 21,90 mm |
| Ds | 40 mm |
| d | 11,40 mm |
| d1 | 17,10 mm |
| H | 19 mm |
| H2 | 6,60 mm |
| H3 | 9,50 mm |
| Z (Hub) | 2,70 mm |

Technische Daten

| Attribut | Wert |
|-------------------------------|----------------------|
| Saugkraft | 48,60 N |
| Volumen | 4,33 cm ³ |
| Baugröße | 40 |
| Faltenanzahl | 0 |
| Saugerwerkstoff | EPDM |
| Materialhärte [Shore A] | 45 Shore A |
| Werkstückradius min. (konvex) | 45 mm |
| Nippelfamilie | SC 050 |

Schmalz kontaktieren

Schmalz GmbH | Commerz Park West 1, 4061 Pasching, Austria | +43 7229 24 24 4 | schmalz@schmalz.at

Flachsauger (rund)

SFF 40 EPDM-45 SC050

Art-Nr...:10.01.01.14049

<https://www.schmalz.com/10.01.01.14049>

| | |
|----------------|--------|
| Gewicht | 6,70 g |
| Produktfamilie | SFF |

Zubehör



SC 050 G1/4-AG SW410

Art-Nr...:10.01.06.04347

Anbindungstyp: 050

Vakuumschluss: G1/4"-AG

Einbaulänge: 7,2 mm

Nenndurchmesser dn: 4,1 mm



SC 050 G1/4-IG SW410

Art-Nr...:10.01.06.04348

Anbindungstyp: 050

Vakuumschluss: G1/4"-IG

Einbaulänge: 17,2 mm

Nenndurchmesser dn: 4,1 mm