

Balgsauger (rund)

SPB1 25 ED-65 SC040

Art-Nr.: 10.01.06.02453

<https://www.schmalz.com/10.01.06.02453>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Sauggreifer für die Verpackungsindustrie > SPB1 25 ED-65 SC040

Balgsauger (rund) mit 1,5 Falten für höchste Dynamik auf Kartonagen und eigenstabilen Verpackungen




Baugröße: 25

Saugerwerkstoff: Elastodur ED

Materialhärte [Shore A]: 65 Shore A

Faltenanzahl: 1,5

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
d	7,50 mm
d1	10,50 mm
d2	16,90 mm
D1	29 mm
Dk	15,10 mm
Dmax(S)	31,30 mm
Ds	26,40 mm
H	21 mm
H2	4,60 mm
Z (Hub)	11 mm

Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugkraft	14,90 N
Abreißkraft	23,40 N
Querkraft	13 N
Volumen	5,25 cm ³
Werkstückradius min. (konvex)	20 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d	4 mm
Baugröße	25

Schmalz kontaktieren

Schmalz GmbH | Commerz Park West 1, 4061 Pasching, Austria | +43 7229 24 24 4 | schmalz@schmalz.at

Balgsauger (rund)

SPB1 25 ED-65 SC040

Art-Nr.:10.01.06.02453

<https://www.schmalz.com/10.01.06.02453>

Nippelfamilie	SC 040
Faltenanzahl	1,50
Saugerwerkstoff	Elastodur ED
Materialhärte [Shore A]	65 Shore A
Gewicht	2,90 g
Produktfamilie	SPB1

Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m

Zubehör



SC 040 G1/8-AG

Art-Nr.:10.01.06.02490

Anbindungstyp: 040

Anschluss: G1/8"-AG

Länge L1: 20,2 mm

Einbaulänge: 6 mm

Nennendurchmesser dn: 4,1 mm



SC 040 G1/8-IG

Art-Nr.:10.01.06.02482

Anbindungstyp: 040

Anschluss: G1/8"-IG

Länge L1: 20,7 mm

Einbaulänge: 14 mm

Nennendurchmesser dn: 4,1 mm

Balgsauger (rund)

SPB1 25 ED-65 SC040

Art-Nr.: 10.01.06.02453

<https://www.schmalz.com/10.01.06.02453>



SIEB 11x1 MS-A2 280 0.28/0.16

Art-Nr.: 10.07.01.00309

Außendurchmesser D: 11 mm

Länge L: 1 mm

Normteilewerkstoff: Messing / Edelstahl

Filterfeinheit: 280 µm



SPI 22 PA SPB1-25

Art-Nr.: 10.01.06.03315

Baugröße: 22

Normteilewerkstoff: Polyamid

Verwendung: SPB1-25



SC 040 NPT1/8-AG

Art-Nr.: 10.01.06.02541

Anbindungstyp: 040

Anschluss: NPT1/8-AG

Länge L1: 20,9 mm

Einbaulänge: 6 mm

Nenn Durchmesser dn: 4,1 mm

Balgsauger (rund)

SPB1 25 ED-65 SC040

Art-Nr.: 10.01.06.02453

<https://www.schmalz.com/10.01.06.02453>



SC 040 NPT1/8-IG

Art-Nr.: 10.01.06.02542

Anbindungstyp: 040

Anschluss: NPT1/8-IG

Länge L1: 20,7 mm

Einbaulänge: 14 mm

Nenn Durchmesser dn: 4,1 mm