

Balgsauger (rund)


FG 19 NK-45 N047

Art-Nr.: 10.01.06.02612

<https://www.schmalz.com/10.01.06.02612>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Balgsauggreifer (rund) > FG 19 NK-45 N047

Balgsauger (rund) für besonders unebene Werkstücke




Baugröße: 19

Saugerwerkstoff: Naturkautschuk NK

Materialhärte [Shore A]: 45 Shore A

Faltenanzahl: 2,5

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
d	9 mm
d1	12 mm
d2	3 mm
D1	16 mm
Dk	16 mm
Dmax(S)	20,70 mm
Ds	19,50 mm
H	22,30 mm
H2	2,90 mm
H3	4,80 mm
Z (Hub)	6 mm

Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugkraft	2,60 N
Abreißkraft	6,40 N
Volumen	1,45 cm ³
Werkstückradius min. (konvex)	25 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d	4 mm
Baugröße	19

Schmalz kontaktieren

Schmalz GmbH | Commerz Park West 1, 4061 Pasching, Austria | +43 7229 24 24 4 | schmalz@schmalz.at

Balgsauger (rund)

FG 19 NK-45 N047

Art-Nr...:10.01.06.02612

<https://www.schmalz.com/10.01.06.02612>

Nippelfamilie	N 047
Faltenanzahl	2,50
Saugerwerkstoff	Naturkautschuk NK
Materialhärte [Shore A]	45 Shore A
Gewicht	2,50 g
Produktfamilie	FG

Zubehör



SA-NIP N047 G1/8-AG DN350

Art-Nr...:10.01.01.12491