

Balgsauger für SCG(S)-Greifer

BCG 20 SI-MD-55 SC085


Art-Nr.:10.01.06.04558

<https://www.schmalz.com/10.01.06.04558>




Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Spezialgreifer > Strömungsgreifer > BCG 20 SI-MD-55 SC085

Balgsauger (rund) für hohen Volumen- strom mit optimaler Anpassung auf unebenen Oberflächen



Baugröße: 20
Saugerwerkstoff: Silikon SI metalledetektierbar
Materialhärte [Shore A]: 55 Shore A

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
d2	15,50 mm
Dmax(S)	25 mm
Ds	21,50 mm
H	13 mm
Z (Hub)	3 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugerwerkstoff	Silikon SI metalledetektierbar
Materialhärte [Shore A]	55 Shore A
Gewicht	2 g