

Balgsauger für SCG(S)-Greifer

BCG 50 SI-MD-55 SC095


Art-Nr.:10.01.06.04561

<https://www.schmalz.com/10.01.06.04561>




Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Spezialgreifer > Strömungsgreifer > BCG 50 SI-MD-55 SC095

Balgsauger (rund) für hohen Volumen- strom mit optimaler Anpassung auf unebenen Oberflächen



Baugröße: 50
Saugerwerkstoff: Silikon SI metalledetektierbar
Materialhärte [Shore A]: 55 Shore A

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
d2	33 mm
Dmax(S)	52 mm
Ds	49,40 mm
H	22 mm
Z (Hub)	8 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugerwerkstoff	Silikon SI metalledetektierbar
Materialhärte [Shore A]	55 Shore A
Gewicht	11 g