

Balgsauger für SCG(S)-Greifer

BCG 50 NBR-ESD-55 SC095

Art-Nr.: 10.01.06.04576

<https://www.schmalz.com/10.01.06.04576>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Spezialgreifer > Strömungsgreifer > BCG 50 NBR-ESD-55 SC095

Balgsauger (rund) für hohen Volumen- strom mit optimaler Anpassung auf unebenen Oberflächen




Baugröße: 50

Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR-ESD

Materialhärte [Shore A]: 55 Shore A

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
d2	33 mm
Dmax(S)	52 mm
Ds	49,40 mm
H	22 mm
Z (Hub)	8 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugerwerkstoff	Nitrilkautschuk NBR-ESD
Materialhärte [Shore A]	55 Shore A
Gewicht	11 g