

## Aufhängung starr

FST-STARR 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG

Art-Nr.: 10.01.10.05803

<https://www.schmalz.com/10.01.10.05803>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Befestigungselemente > Aufhängung Starr/Flexibel Set > Aufhängung starr FST-STARR > FST-STARR 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG

### Federstößel mit beidseitiger Dämpfung und Höhenausgleich, Heavy-Duty




Federweg Z: 75 mm

Bauform Befestigungselemente: Heavy Duty 2 Federstößel

Verwendung Konstruktion: Montageprofil

### Konstruktionsdaten



| Attribut | Wert      |
|----------|-----------|
| B        | 152 mm    |
| G1       | G3/8"-IG  |
| G2       | G1/2"-AG  |
| H        | 238,60 mm |
| H1       | 200 mm    |
| H2       | 20 mm     |
| L        | 41 mm     |
| LG1      | 13 mm     |
| LG2      | 10,50 mm  |
| Z (Hub)  | 75 mm     |

### Technische Daten

| Attribut       | Wert      |
|----------------|-----------|
| Federrate      | 1,07 N/mm |
| Gewicht        | 2500 g    |
| Produktfamilie | FST-STARR |

### Zubehör

#### Schmalz kontaktieren

Schmalz GmbH | Commerz Park West 1, 4061 Pasching, Austria | +43 7229 24 24 4 | [schmalz@schmalz.at](mailto:schmalz@schmalz.at)

## Aufhängung starr

FST-STARR 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG

Art-Nr.: 10.01.10.05803

<https://www.schmalz.com/10.01.10.05803>



### FLAN-PL 120x85x10 ST FLGR

Art-Nr.: 10.01.10.05701


Länge L: 120 mm

Breite B: 85 mm

Höhe H: 10 mm

Normteilewerkstoff: Stahl

Verwendung Konstruktion: Flächensauggreifer



### FLAN-PL 160x120x10 FMHD

Art-Nr.: 10.01.10.08805

Länge L: 160 mm

Breite B: 120 mm

Höhe H: 10 mm

Verwendung Konstruktion: Flächensauggreifer FMHD



### FLAN-PL 200x100x10 ST SBX

Art-Nr.: 10.01.11.02823

Länge L: 200 mm

Breite B: 100 mm

Höhe H: 10 mm

Normteilewerkstoff: Stahl


Verwendung Konstruktion: Schmalz Saugbalken

## Aufhängung starr

FST-STARR 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG

Art-Nr...:10.01.10.05803

<https://www.schmalz.com/10.01.10.05803>



### FLAN-PL 260x90x10 FLGR


Art-Nr...:10.01.10.05704

Länge L: 260 mm

Breite B: 90 mm

Höhe H: 10 mm

Verwendung Konstruktion: Flächensauggreifer



### FLAN-PL 400x90x10 ST SBX

Art-Nr...:10.01.10.05702

Länge L: 400 mm

Breite B: 90 mm

Höhe H: 10 mm

Normteilewerkstoff: Stahl

Verwendung Konstruktion: Schmalz Saugbalken



### FLK G1/2-IG G1/2-AG

Art-Nr...:10.01.03.00175

Gewinde G1: G1/2"-IG

Gewinde G2: G1/2"-AG

Einsatztemperatur: 0 ... 70 °C

## Aufhängung starr

FST-STARR 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG

Art-Nr...:10.01.10.05803

<https://www.schmalz.com/10.01.10.05803>



**FLK G1/2-IG G1/2-AG V**

Art-Nr...:10.01.03.00207

Gewinde G1: G1/2"-IG

Gewinde G2: G1/2"-AG

Einsatztemperatur: 0 ... 70 °C

Bauform Befestigungselemente: verstärkt