

Multi-Clamp

VC-M-V 265x170x220.5

Art-Nr.: 10.01.12.01852

<https://www.schmalz.com/10.01.12.01852>

Startseite > Vakuum-Spanntechnik > Spannmittel für die Holzbearbeitung > Spannmittel für manuelle Bearbeitung > Multi-Clamp System VC-M / VC-M-V > VC-M-V 265x170x220.5

Vakuum-Aufspannsystem Multi-Clamp für den Betrieb mit einer Vakuumpumpe




Länge L: 265 mm

Breite B: 170 mm

Höhe H: 220,5 mm

Saugvermögen: 3 m³/h

Konstruktionsdaten



Attribut

Wert

B

170 mm

H

220,50 mm

L

265 mm

Technische Daten

Attribut

Wert

Gewicht

5,45 kg

Zubehör

Schmalz kontaktieren

Schmalz GmbH | Commerz Park West 1, 4061 Pasching, Austria | +43 7229 24 24 4 | schmalz@schmalz.at

Multi-Clamp

VC-M-V 265x170x220.5

Art-Nr...:10.01.12.01852

<https://www.schmalz.com/10.01.12.01852>



DI-PROF 8x10.5 MOS EPDM-15

Art-Nr...:10.01.12.02056



REIB-INS 8.1x18 VC-M

Art-Nr...:10.01.12.02000

Verwendung Konstruktion: Multi-Clamp



VC-M-BV 265x170x209

Art-Nr...:10.01.12.02050

Länge L: 265 mm

Breite B: 170 mm

Höhe H: 209 mm

Multi-Clamp

VC-M-V 265x170x220.5

Art-Nr.: 10.01.12.01852

<https://www.schmalz.com/10.01.12.01852>



VC-M-PU 4 110V-AC

Art-Nr.: 10.01.12.02051

Stromtyp: Wechselst. 110V

Max. Vakuum: -850 mbar

Nennweite: 9 mm



VC-M-PU 4 230V-AC

Art-Nr.: 10.01.12.02040

Stromtyp: Wechselst. 230V

Max. Vakuum: -850 mbar

Nennweite: 9 mm



VC-M-SPV 160x160x30

Art-Nr.: 10.01.12.01853

Länge L: 160 mm

Breite B: 160 mm

Höhe H: 30 mm

Saugvermögen: 3 m³/h

Multi-Clamp

VC-M-V 265x170x220.5

Art-Nr.:10.01.12.01852

<https://www.schmalz.com/10.01.12.01852>



VC-M-SPV 200x55

Art-Nr.:10.01.12.02009

Länge L: 200 mm

Breite B: 55 mm



VC-M-SPV 210

Art-Nr.:10.01.12.02008

Außendurchmesser D: 210 mm



VC-M-SPV 300x100

Art-Nr.:10.01.12.02053

Länge L: 300 mm


Breite B: 100 mm

Multi-Clamp

VC-M-V 265x170x220.5

Art-Nr...:10.01.12.01852

<https://www.schmalz.com/10.01.12.01852>



ZUB VC-M-V

Art-Nr...:10.01.12.02054

Verwendung Konstruktion: Multi-Clamp