

Multi-Base

VC-M-B 170x165x209

Art-Nr.: 10.01.12.01854

<https://www.schmalz.com/10.01.12.01854>

Startseite > Vakuum-Spanntechnik > Spannmittel für die Holzbearbeitung > Spannmittel für manuelle Bearbeitung > Multi-Clamp System VC-M / VC-M-V > VC-M-B 170x165x209

Dreh-Schwenkvorrichtung Multi-Base




Länge L: 170 mm

Breite B: 165 mm

Höhe H: 209 mm

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
B	165 mm
H	209 mm
L	170 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Gewicht	4,70 kg

Zubehör

Schmalz kontaktieren

Schmalz GmbH | Commerz Park West 1, 4061 Pasching, Austria | +43 7229 24 24 4 | schmalz@schmalz.at

Multi-Base

VC-M-B 170x165x209

Art-Nr.: 10.01.12.01854

<https://www.schmalz.com/10.01.12.01854>



VC-M-SP 160x160x30

Art-Nr.: 10.01.12.01836

Länge L: 160 mm

Breite B: 160 mm

Höhe H: 30 mm

Luftverbrauch: 48 l/min

Luftverbrauch: 2,88 m³/h

Saugvermögen: 2,3 m³/h