

Flanschplatte (rund)

FLAN-PL 55x9.5-JP1

Art-Nr.: 10.01.30.00194

<https://www.schmalz.com/10.01.30.00194>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Spezialgreifer > Dünnglasgreifer > Zubehör STGG > FLAN-PL 55x9.5-JP1

Flanschplatte (rund)




Außendurchmesser D: 55 mm

Länge L: 9,5 mm

Baugröße: JP1

Gewinde G1: G3/8"-IG

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
d1	4,50 mm
d2	5,50 mm
d3	6,60 mm
d4	4,50 mm
D	55 mm
Dmk	25 mm
D mk1	31,50 mm
D mk2	40 mm
D mk3	46 mm
D mk4	48 mm
G1	G3/8"-IG
G2	M4-IG
L	9,50 mm
L3	6,30 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Druckbereich (Betriebsdruck)	bar
Gewicht	27 g

Schmalz kontaktieren

Schmalz GmbH | Commerz Park West 1, 4061 Pasching, Austria | +43 7229 24 24 4 | schmalz@schmalz.at