

Sauggreifer (rund)

SAUG-SCG 50 SI-HD-65 602 B

Art-Nr.: 10.01.30.01102

<https://www.schmalz.com/10.01.30.01102>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Spezialgreifer > Strömungsgreifer > Sauggreifer für Strömungsgreifer
SCG > SAUG-SCG 50 SI-HD-65 602 B

Sauggreifer (rund)



Baugröße: 50


Höhe H: 31,5 mm

Saugerwerkstoff: Silikon SI-HD

Materialhärte [Shore A]: 65 Shore A

Saugertyp: Balgsauggreifer f. SCG(S)

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
Dmax (N)	39,60 mm
Dmax(S)	52 mm
dn	27 mm
Ds	49,40 mm
G1	M37x1-IG
H	31,50 mm
LG1	5 mm
Z (Hub)	8 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Baugröße	50
Druckbereich (Betriebsdruck)	bar
Einsatztemperatur	°C
Faltenanzahl	1,50
Gewicht	22,70 g
Haltekraft	N
Luftverbrauch	m³/h
Luftverbrauch	l/min

Schmalz kontaktieren

Schmalz GmbH | Commerz Park West 1, 4061 Pasching, Austria | +43 7229 24 24 4 | schmalz@schmalz.at

Sauggreifer (rund)

SAUG-SCG 50 SI-HD-65 602 B

Art-Nr.: 10.01.30.01102

<https://www.schmalz.com/10.01.30.01102>

Materialhärte [Shore A]	65 Shore A
Saugvermögen	m ³ /h
Saugvermögen	l/min
Saugerwerkstoff	Silikon SI-HD
Produktfamilie	SAUG-SCG

Ersatzteile



BCG 50 SI-HD-65 SC095

Art-Nr.: 10.01.06.04848

Baugröße: 50

Saugerwerkstoff: Silikon SI-HD

Materialhärte [Shore A]: 65 Shore A