

Elektromagnetventil

EMV 15 24V-DC 3/2 NO

Art-Nr.: 10.05.01.00072

<https://www.schmalz.com/10.05.01.00072>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Ventiltechnik > Elektromagnetventile > Elektromagnetventile EMV > EMV 15 24V-DC 3/2 NO

Elektromagnetventil EMV zur direkten Steuerung von Vakuum und Druckluft



Nennweite: 15 mm

Spannung DC: 24V - DC

Funktion Ventil: 3/2 Wegeventil


Steuerung Ventil: Stromlos offen

Anschlussgewinde: G3/4"-IG

Druckbereich (Betriebsdruck): bar

Leistungsaufnahme DC: 38,4 W

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
d	6,50 mm
D	80 mm
G1	G3/4"-IG
G2	G3/4"-IG
G3	G3/4"-IG
H	114 mm
H1	140 mm
L	209 mm
L1	211 mm
X1	133 mm
Y1	40 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Nennweite	15 mm
Steuerung Ventil	Stromlos offen
Nenndurchfluss	566,70 l/min
Nenndurchfluss	34 m³/h
Leistungsaufnahme DC	38,40 W
Spannung DC	24V - DC

Schmalz kontaktieren

Schmalz GmbH | Commerz Park West 1, 4061 Pasching, Austria | +43 7229 24 24 4 | schmalz@schmalz.at

Elektromagnetventil


EMV 15 24V-DC 3/2 NO

Art-Nr.: 10.05.01.00072

<https://www.schmalz.com/10.05.01.00072>

Schließzeit	80 ms
Gewicht	4,67 kg
Produktfamilie	EMV

Zubehör



FAS 80x39 G3/4-AG


Art-Nr.: 10.05.01.00062

Außendurchmesser D: 80 mm

Länge L: 39 mm

Gewinde G1: G3/4"-AG

Ersatzteile



FAS 80x39 G3/4-AG

Art-Nr.: 10.05.01.00062

Außendurchmesser D: 80 mm

Länge L: 39 mm

Gewinde G1: G3/4"-AG