

Flachsauger (rund)

SGP 24 NK-40 N016

Art-Nr.: 10.01.01.10320

<https://www.schmalz.com/10.01.01.10320>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Sauggreifer für Folien und Papier > SGP 24 NK-40 N016

Flachsauger (rund) für schonendes Greifen von Papier, Folie etc.




Baugröße: 24

Saugerwerkstoff: Naturkautschuk NK

Materialhärte [Shore A]: 40 Shore A

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
d	4,50 mm
Dk	10,50 mm
Dmax(S)	25,50 mm
Ds	24 mm
H	10,80 mm
H2	7,30 mm
Z (Hub)	1,70 mm

Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugkraft	11 N
Volumen	0,85 cm ³
Baugröße	24
Nippelfamilie	N 016
Faltenanzahl	0
Saugerwerkstoff	Naturkautschuk NK
Materialhärte [Shore A]	40 Shore A

Schmalz kontaktieren

Schmalz GmbH | Commerz Park West 1, 4061 Pasching, Austria | +43 7229 24 24 4 | schmalz@schmalz.at

Flachsauger (rund)

SGP 24 NK-40 N016

Art-Nr.: 10.01.01.10320

<https://www.schmalz.com/10.01.01.10320>

Gewicht

1,10 g

Produktfamilie

SGP

Zubehör



SA-NIP N016 G1/8-AG DN350

Art-Nr.: 10.01.06.05735

Nippelfamilie: N 016

Gewinde G1: G1/8"-AG

Länge L1: 20 mm

Einbaulänge: 6 mm

Nenn Durchmesser dn: 3,5 mm

Normteilewerkstoff: Aluminium



SA-NIP N016 G1/8-IG DN350

Art-Nr.: 10.01.06.05731

Nippelfamilie: N 016

Gewinde G1: G1/8"-IG

Länge L1: 18,5 mm

Einbaulänge: 12 mm

Nenn Durchmesser dn: 3,5 mm

Normteilewerkstoff: Aluminium



SA-NIP N016 M5-AG DN250

Art-Nr.: 10.01.06.00123

Nippelfamilie: N 016

Gewinde G1: M5-AG

Länge L1: 16 mm

Einbaulänge: 5 mm

Nenn Durchmesser dn: 2,5 mm

Normteilewerkstoff: Aluminium

Schmalz kontaktieren

Schmalz GmbH | Commerz Park West 1, 4061 Pasching, Austria | +43 7229 24 24 4 | schmalz@schmalz.at

Flachsauger (rund)

SGP 24 NK-40 N016

Art-Nr...:10.01.01.10320

<https://www.schmalz.com/10.01.01.10320>
