

Sauggreifer-Überzug

SU 40

Art-Nr.: 10.01.01.12856

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12856>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Zubehör Vakuum-Sauggreifer > Sauggreifer-Überzüge SU > SU 40

Sauggreifer-Überzug




Baugröße: 40

Spannbereich: 35,0 ... 45,0 mm

Temperaturbeständigkeit: 80 °C

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
d	5 mm
D	47 mm
D2	30 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Baugröße	40
Spannbereich	35,0 ... 45,0 mm
Gewicht	0,50 g
Produktfamilie	SU

Hinweis: Bei vertikaler Anwendung mit Saugplatte oder Sauggreifer reduziert sich die Querkraft um bis zu 70%. Der Vakuum-Erzeuger ist mit 10% höherer Saugleistung auszuliegen.