

Traversenanbindung

HTR-ST5 30x30 D10/16 WI

Art-Nr...:10.08.03.00088

<https://www.schmalz.com/10.08.03.00088>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Befestigungselemente > Halter für Sauggreifer und Federstößel > Halter für Vierkantrohre HTR-ST5 > HTR-ST5 30x30 D10/16 WI

Halter für flexible Sauger-/ Federstößelmontage an Vierkantrohren




Anbindung 1: 30x30

Sauggreifer-, Federstößelanbindung: Kontur D10 und D16

Bauform: abgewinkelt

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
B	43 mm
B1	7,50 mm
B2	1,50 mm
d	16,50 mm
d1	10,50 mm
H	30 mm
H1	36 mm
L	66 mm
L1	11 mm
L2	8,50 mm
s	3 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Gewicht	140 g
Produktfamilie	HTR-ST5

Zubehör

Schmalz kontaktieren

Schmalz GmbH | Commerz Park West 1, 4061 Pasching, Austria | +43 7229 24 24 4 | schmalz@schmalz.at

Traversenanbindung

HTR-STS 30x30 D10/16 WI

Art-Nr...:10.08.03.00088

<https://www.schmalz.com/10.08.03.00088>



SCHE 35-16.5x5 ST VZ

Art-Nr...:10.01.01.10025

Außendurchmesser D: 35 mm

Innendurchmesser d: 16,5 mm

Länge L1: 5 mm

Normteilewerkstoff: Stahl

Oberfläche: verzinkt



SCHE 38-18.5x5 ST VZ

Art-Nr...:10.01.03.06140

Außendurchmesser D: 38 mm

Innendurchmesser d: 18,5 mm

Länge L1: 5 mm

Normteilewerkstoff: Stahl

Oberfläche: verzinkt



SCHE 38-21.5x5 ST VZ

Art-Nr...:10.01.01.10015

Außendurchmesser D: 38 mm

Innendurchmesser d: 21,5 mm

Länge L1: 5 mm

Normteilewerkstoff: Stahl

Oberfläche: verzinkt

Traversenanbindung

HTR-ST5 30x30 D10/16 WI

Art-Nr...:10.08.03.00088

<https://www.schmalz.com/10.08.03.00088>



SCHE 7090 M30 ST-HV VZ

Art-Nr...:20.06.01.00044

Außendurchmesser D: 56 mm

Innendurchmesser d: 31 mm

Normteilerwerkstoff: Stahl

Oberfläche: verzinkt