

Anbindung (verzahnt)

SXT-CON-GB-MO-D40

Art-Nr.: 10.07.13.00116

<https://www.schmalz.com/10.07.13.00116>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Befestigungselemente > Tooling System SXT > Anbindungen (verzahnt)
SXT-CON-GB > SXT-CON-GB-MO-D40

Rohrklemme mit Verzahnung, modular, für Schwenkarme und zur Anbindung an Rohr-Toolings




Normteilewerkstoff: Aluminium

Anbindung 1: D40

Bauform: Männlich aufklappbar

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
B	35 mm
D	35 mm
d	40 mm
d1	8,50 mm
H	69,50 mm
H2	26 mm
L	68,50 mm
L2	36,50 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Normteilewerkstoff	Aluminium
Bauform	Männlich aufklappbar
Gewicht	195 g
Produktfamilie	SXT

Anbindung (verzahnt)

SXT-CON-GB-MO-D40

Art-Nr.: 10.07.13.00116

<https://www.schmalz.com/10.07.13.00116>

Zubehör



SXT-CON-GB-F-D25

Art-Nr.: 10.07.13.00114

Normteilewerkstoff: Aluminium

Anbindung 1: D25

Bauform: Weiblich



SXT-CON-GB-F-D40

Art-Nr.: 10.07.13.00115

Normteilewerkstoff: Aluminium

Anbindung 1: D40

Bauform: Weiblich



SXT-CON-GB-F-1IN

Art-Nr.: 10.07.13.00191

Normteilewerkstoff: Aluminium

Anbindung 1: 1 Inch

Bauform: Weiblich

Anbindung (verzahnt)

SXT-CON-GB-MO-D40

Art-Nr.: 10.07.13.00116

<https://www.schmalz.com/10.07.13.00116>



SXT-EXT-GB2-50

Art-Nr.: 10.07.13.00034

Außendurchmesser D: 25 mm

Länge L: 50,8 mm

Normteilewerkstoff: Aluminium

Bauform: Verzahnt beidseitig



SXT-ANG-GB2-F

Art-Nr.: 10.07.13.00121

Normteilewerkstoff: Aluminium

Bauform: Weiblich

Bauform: Verzahnt beidseitig



SET SCHRAUBE FED-SCHE M8x65

Art-Nr.: 10.07.13.00178

Gewinde G: M8

Länge L: 65 mm

Anbindung (verzahnt)

SXT-CON-GB-MO-D40

Art-Nr.:10.07.13.00116

<https://www.schmalz.com/10.07.13.00116>



SET SCHRAUBE FED-SCHE M8x70

Art-Nr.:10.07.13.00179

Gewinde G: M8

Länge L: 70 mm



SET SCHRAUBE FED-SCHE M8x90

Art-Nr.:10.07.13.00182

Gewinde G: M8

Länge L: 90 mm



SET SCHRAUBE FED-SCHE M8x100

Art-Nr.:10.07.13.00183

Gewinde G: M8

Länge L: 100 mm