

Flachsauger (rund)

PFG 30 NBR-CO-55 N007

Art-Nr.: 10.01.01.10339

<https://www.schmalz.com/10.01.01.10339>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Flachsauggreifer (rund) > PFG 30 NBR-CO-55 N007

Flachsauger (rund) für glatte oder leicht raue Oberflächen




Baugröße: 30

Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR-leitfähig

Materialhärte [Shore A]: 55 Shore A

Konstruktionsdaten



| Attribut | Wert |
|----------|----------|
| d | 6 mm |
| d1 | 11 mm |
| Dk | 15,10 mm |
| Dmax(S) | 31,50 mm |
| Ds | 28,80 mm |
| H | 12 mm |
| H2 | 7 mm |
| Z (Hub) | 2 mm |

Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3

Technische Daten

| Attribut | Wert |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Saugkraft | 34 N |
| Volumen | 1,56 cm ³ |
| Werkstückradius min. (konvex) | 40 mm |
| Baugröße | 30 |
| Nippelfamilie | N 007 |
| Saugerwerkstoff | Nitrilkautschuk NBR-leitfähig |
| Materialhärte [Shore A] | 55 Shore A |

Schmalz kontaktieren

Schmalz GmbH | Commerz Park West 1, 4061 Pasching, Austria | +43 7229 24 24 4 | schmalz@schmalz.at

Flachsauger (rund)

PFG 30 NBR-CO-55 N007

Art-Nr...:10.01.01.10339

<https://www.schmalz.com/10.01.01.10339>

| | |
|----------------|--------|
| Gewicht | 3,40 g |
| Produktfamilie | PFG |

Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m

Zubehör



SA-NIP N007 G1/8-AG DN240

Art-Nr...:10.01.01.03531

Nippelfamilie: N 007

Gewinde G1: G1/8"-AG

Länge L1: 21 mm

Länge L: 5 mm

Einbaulänge: 5 mm

Nenn Durchmesser dn: 2,4 mm

Normteilewerkstoff: Aluminium

Schlüsselweite SW2: 4 mm



SA-NIP N007 G1/8-IG DN350

Art-Nr...:10.01.01.03523

Nippelfamilie: N 007

Gewinde G1: G1/8"-IG

Länge L1: 24,5 mm

Länge L: 16 mm

Einbaulänge: 16 mm

Nenn Durchmesser dn: 3,5 mm

Normteilewerkstoff: Aluminium

Schlüsselweite SW2: 4 mm

Flachsauger (rund)

PFG 30 NBR-CO-55 N007

Art-Nr...:10.01.01.10339

<https://www.schmalz.com/10.01.01.10339>



SU 30

Art-Nr...:10.01.01.12889

Baugröße: 30

Spannbereich: 27,0 ... 35,0 mm

Temperaturbeständigkeit: 80 °C