

Reibplatte


ISRPL 86x86x8.7 NBR-55 d5

Art-Nr...:10.01.15.00402

<https://www.schmalz.com/10.01.15.00402>

Startseite > Vakuum-Spanntechnik > Spannmittel für die Holzbearbeitung > Flexibilisierung von CNC-Bearbeitungszentren > Innospann Zubehör und Ersatzteile > ISRPL 86x86x8.7 NBR-55 d5

Reibplatte



Breite B: 86 mm

Innendurchmesser d: 5 mm


Höhe H: 8,7 mm

Länge L: 86 mm

Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR-55

Typ: CUP 100

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
B	86 mm
d	5 mm
H	8,70 mm
L	86 mm