

Blocksauger

VCBL-B 120x50x74 TV

Art-Nr...:10.01.12.03175

<https://www.schmalz.com/10.01.12.03175>

Startseite > Vakuum-Spanntechnik > Spannmittel für die Holzbearbeitung > Spannmittel für Systeme von Biesse > Blocksauger VCBL-B > VCBL-B 120x50x74 TV

Blocksauger




Abmessung (LxB): 120 x 50

Höhe H: 74 mm

Zusatzfunktion Blocksauger: Tastventil

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
B	50 mm
H	74 mm
H2	64 mm
L	120 mm
L1	146 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Gewicht	0,48 kg

Biesse ist eine eingetragene und markenrechtlich geschützte Marke der Biesse Group. Die hier aufgeführten Artikel sind Produkte der J. Schmalz GmbH, die passend für die CNC-Fräsmaschinen von Biesse entwickelt wurden.

Zubehör

Schmalz kontaktieren

Schmalz GmbH | Commerz Park West 1, 4061 Pasching, Austria | +43 7229 24 24 4 | schmalz@schmalz.at

Blocksauger

VCBL-B 120x50x74 TV

Art-Nr...:10.01.12.03175

<https://www.schmalz.com/10.01.12.03175>



SCHE 90/17x0.4 ST VCBL-B

Art-Nr...:10.01.12.03188

Außendurchmesser D: 90 mm

Innendurchmesser d: 17 mm

Höhe H: 0,4 mm

Länge L: 0,4 mm

Normteilewerkstoff: Stahl

Verwendung Konstruktion: Blocksauger VCBL-S

Ersatzteile



ADP-RING-100.5x15.5-VCBL-B

Art-Nr...:10.01.12.03345

Außendurchmesser D: 100,5 mm

Höhe H: 15,5 mm

Verwendung Konstruktion: Blocksauger VCBL-S



TV D9 4.3

Art-Nr...:10.01.12.02514

Außendurchmesser D: 9 mm

Federweg Z: 4,3 mm

Länge L: 22,8 mm

Blocksauger

VCBL-B 120x50x74 TV

Art-Nr...:10.01.12.03175

<https://www.schmalz.com/10.01.12.03175>



VCSP-O 120x50x15.5 TPE

Art-Nr...:10.01.12.00012

Länge L: 120 mm

Breite B: 50 mm

Höhe H: 15,5 mm



ERS VCTV

Art-Nr...:10.01.12.01651

Verwendung Konstruktion: Tastventil Blocksauger