

Sauggreifer (rund)

SAUG-SCG 40 NBR-ESD-55 602 B

Art-Nr.: 10.01.30.01085

<https://www.schmalz.com/10.01.30.01085>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Spezialgreifer > Strömungsgreifer > Sauggreifer für Strömungsgreifer
SCG > SAUG-SCG 40 NBR-ESD-55 602 B

Sauggreifer (rund)




Baugröße: 40

Höhe H: 29 mm

Materialhärte [Shore A]: 55 Shore A

Saugertyp: Balgsauggreifer f. SCG(S)

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
Dmax (N)	39,60 mm
Dmax(S)	42 mm
dn	27 mm
Ds	39,40 mm
G1	M37x1-IG
H	29 mm
LG1	5 mm
Z (Hub)	6,50 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Baugröße	40
Druckbereich (Betriebsdruck)	bar
Einsatztemperatur	°C
Faltenanzahl	1,50
Gewicht	19,70 g
Haltekraft	N
Luftverbrauch	m³/h
Luftverbrauch	l/min

Schmalz kontaktieren

Schmalz GmbH | Commerz Park West 1, 4061 Pasching, Austria | +43 7229 24 24 4 | schmalz@schmalz.at

Sauggreifer (rund)

SAUG-SCG 40 NBR-ESD-55 602 B

Art-Nr.:10.01.30.01085

<https://www.schmalz.com/10.01.30.01085>

Materialhärte [Shore A]	55 Shore A
Saugvermögen	m ³ /h
Saugvermögen	l/min
Produktfamilie	SAUG-SCG

Ersatzteile



BCG 40 NBR-ESD-55 SC095

Art-Nr.:10.01.06.04575

Baugröße: 40

Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR-ESD

Materialhärte [Shore A]: 55 Shore A