

Vakuumpumpe

EVE-TR-X 100 AC3 IE3-TYP2 F-VB

Art-Nr...:10.03.01.00346

<https://www.schmalz.com/10.03.01.00346>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Erzeuger > Vakuum-Pumpen > Trockenläufer Vakuum-Pumpen
EVE-TR X > EVE-TR-X 100 AC3 IE3-TYP2 F-VB

Trockenläufer Pumpe mit konstanter Saugleistung, robust u. wartungsarm, extra lange Standzeit, Dauerbetrieb



Stromtyp: Drehstrom

Spannung bei 60 Hz: YY230/Y460V ±10%

Spannung bei 60 Hz opt: D208V ±10% (o. IE3)

Saugvermögen bei 60 Hz: 112 m³/h

Vakuum (60Hz): -900 mbar

Ausführung Aufbau: IE3:US/CAN


Nennleistung bei 60 Hz: 3,6 kW

Zulassung: UL/CSA

Gewicht: 109,5 kg

Zulassung: UL/CSA

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
B	470 mm
B2	107,50 mm
d	12 mm
G2	G1-1/4"-IG
G3	G1-1/2"-IG
G5	M8-IG
H	336 mm
H1	425,70 mm
H2	75 mm
L	851 mm
L1	857,70 mm
L2	140 mm
X1	398 mm
Y1	245 mm
Y2	122,50 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugvermögen bei 60 Hz	112 m ³ /h
Spannung bei 60 Hz	

Schmalz kontaktieren

Schmalz GmbH | Commerz Park West 1, 4061 Pasching, Austria | +43 7229 24 24 4 | schmalz@schmalz.at

Vakuumpumpe

EVE-TR-X 100 AC3 IE3-TYP2 F-VB

Art-Nr...:10.03.01.00346

<https://www.schmalz.com/10.03.01.00346>

Nennleistung bei 60 Hz	3,60 kW
Gewicht	109,50 kg
Schutzart IP	IP 55
Stromtyp	AC3
Produktfamilie	EVE-TR-X

Schalldruckpegel nach DIN EN ISO 3744 (Unsicherheitsfaktor KpA = 3 dB(A)), Abstand von 1 m, bei mittlerer Belastung, beide Seiten abgeleitet

Ersatzteile



VST EVE-TR-X-100

Art-Nr...:10.03.01.00233

Verwendung Konstruktion: Pumpe EVE-TR-X

Baugröße: 100

enthält: Kohlescheiber/Filter



FILT-EINS EVE-TR-X-80

Art-Nr...:10.03.01.00232

Verwendung Konstruktion: Pumpe EVE-TR-X

Baugröße: 80

Vakuumpumpe

EVE-TR-X 100 AC3 IE3-TYP2 F-VB

Art-Nr...:10.03.01.00346

<https://www.schmalz.com/10.03.01.00346>



FILT-EINS EVE-TR-X-80/100/140

Art-Nr...:10.03.01.00231

Verwendung Konstruktion: Pumpe EVE-TR-X

Baugröße: 80/100/140