

Glockensauggreifer (oval)

SAOG-S 60x20 NBR-60 G1/4-IG

Art-Nr.: 10.01.01.12247

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12247>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Sauggreifer für Blechhandhabung > Glockensauggreifer SAOG-S > SAOG-S 60x20 NBR-60 G1/4-IG

Glockensauggreifer (oval) für beste Anpassung auf gewölbten sowie geölten Oberflächen



Abmessung (LxB): 60x20


Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR

Materialhärte [Shore A]: 60 Shore A

Nippelwerkstoff: Messing vernickelt

Anschluss: G1/4-IG

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
Bmax(S)	25,80 mm
Bs	20,90 mm
dn	5,50 mm
G1	G1/4"-IG
H	28 mm
LG1	8 mm
Lmax(S)	65,80 mm
Ls	60,90 mm
SW1	17 mm
Z (Hub)	5 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugkraft	56 N
Querkraft	45 N
Querkraft geölte Oberfläche	30 N
Volumen	4 cm ³
Werkstückradius min. (konvex)	12,50 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d	4 mm
Abmessung (LxB)	60 x 20
Saugerwerkstoff	Nitrilkautschuk NBR

Schmalz kontaktieren

Schmalz GmbH | Commerz Park West 1, 4061 Pasching, Austria | +43 7229 24 24 4 | schmalz@schmalz.at

Glockensauggreifer (oval)

SAOG-S 60x20 NBR-60 G1/4-IG

Art-Nr...:10.01.01.12247

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12247>

Faltenanzahl	0
Gewicht	27 g
Produktfamilie	SAOG-S

Ersatzteile



DR G1/8 13.8/10.2x1.5 AL

Art-Nr...:10.07.08.00094

für: G1/8

Außendurchmesser D: 13,8 mm

Innendurchmesser d: 10,2 mm

Normteilewerkstoff: Aluminium



ERW-S G1/8-AG G1/4-IG

Art-Nr...:10.08.04.00076

Gewinde G1: G1/8"-AG

Gewinde G2: G1/4"-IG

Länge L: 14 mm