

Flachsauger (rund)

SGP 34 NK-40 N033

Art-Nr.: 10.01.01.10829

<https://www.schmalz.com/10.01.01.10829>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Sauggreifer für Folien und Papier > SGP 34 NK-40 N033

Flachsauger (rund) für schonendes Greifen von Papier, Folie etc.




Baugröße: 34

Saugerwerkstoff: Naturkautschuk NK

Materialhärte [Shore A]: 40 Shore A

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
d	11,20 mm
Dk	15,20 mm
Dmax(S)	37,50 mm
Ds	34 mm
H	23 mm
H2	16,80 mm
Z (Hub)	2,20 mm

Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugkraft	25 N
Volumen	3,70 cm ³
Baugröße	34
Nippelfamilie	N 033
Faltenanzahl	0
Saugerwerkstoff	Naturkautschuk NK
Materialhärte [Shore A]	40 Shore A

Schmalz kontaktieren

Schmalz GmbH | Commerz Park West 1, 4061 Pasching, Austria | +43 7229 24 24 4 | schmalz@schmalz.at

Flachsauger (rund)

SGP 34 NK-40 N033

Art-Nr.: 10.01.01.10829

<https://www.schmalz.com/10.01.01.10829>

Gewicht	5,60 g
Produktfamilie	SGP

Zubehör



SA-NIP N033 G1/4-AG DN550

Art-Nr.: 10.01.01.00818

Gewinde G1: G1/4"-AG

Einbaulänge: 5 mm

Normteilewerkstoff: Aluminium



SA-NIP N033 G1/4-IG DN550

Art-Nr.: 10.01.01.00817

Gewinde G1: G1/4"-IG

Einbaulänge: 15 mm

Normteilewerkstoff: Aluminium