

Balgsauger (rund)

SFB1 25 EPDM-45 SC040

Art-Nr.: 10.01.06.04376

<https://www.schmalz.com/10.01.06.04376>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Sauggreifer für Folien und Papier > SFB1 25 EPDM-45 SC040

Balgsauger (rund) für die schonende Handhabung von dünnen und flexiblen Werkstücken




Baugröße: 25

Saugerwerkstoff: EPDM

Materialhärte [Shore A]: 45 Shore A

Faltenanzahl: 1,5

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
D1	18,80 mm
Dmax(S)	26,50 mm
Dk	13 mm
Ds	25 mm
d	7,50 mm
d1	10,40 mm
d2	8,20 mm
H	19,20 mm
H2	4,70 mm
Z (Hub)	6,50 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugkraft	3,20 N
Volumen	1,88 cm ³
Baugröße	25
Faltenanzahl	1,50
Saugerwerkstoff	EPDM
Materialhärte [Shore A]	45 Shore A
Werkstückradius min. (konvex)	18 mm
Nippelfamilie	SC 040

Schmalz kontaktieren

Schmalz GmbH | Commerz Park West 1, 4061 Pasching, Austria | +43 7229 24 24 4 | schmalz@schmalz.at

Balgsauger (rund)

SFB1 25 EPDM-45 SC040

Art-Nr.: 10.01.06.04376

<https://www.schmalz.com/10.01.06.04376>

Produktfamilie

SFB1

Zubehör



SC 040 G1/8-AG

Art-Nr.: 10.01.06.02490

Anbindungstyp: 040

Anschluss: G1/8"-AG

Länge L1: 20,2 mm

Einbaulänge: 6 mm

Nenndurchmesser dn: 4,1 mm



SC 040 G1/8-IG

Art-Nr.: 10.01.06.02482

Anbindungstyp: 040

Anschluss: G1/8"-IG

Länge L1: 20,7 mm

Einbaulänge: 14 mm

Nenndurchmesser dn: 4,1 mm

Ersatzteile

Schmalz kontaktieren

Schmalz GmbH | Commerz Park West 1, 4061 Pasching, Austria | +43 7229 24 24 4 | schmalz@schmalz.at

Balgsauger (rund)

SFB1 25 EPDM-45 SC040

Art-Nr.: 10.01.06.04376

<https://www.schmalz.com/10.01.06.04376>



SC 040 M5-AG

Art-Nr.: 10.01.06.04346

Anbindungstyp: 040

Vakuumanschluss: M5-AG

Einbaulänge: 5 mm

Nenn Durchmesser dn: 1,8 mm