

Flachsauggreifer (rund)

SAFT-C 60 NBR-60 M10-AG

Art-Nr.: 10.01.01.11938

<https://www.schmalz.com/10.01.01.11938>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Sauggreifer für Blechhandhabung > Flachsauggreifer SAFT-C > SAFT-C 60 NBR-60 M10-AG

Flachsauggreifer (rund) für höchste Dynamik auf glatter, geölter Fläche



Baugröße: 60


Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR

Materialhärte [Shore A]: 60 Shore A

Nippelwerkstoff: Aluminium

Anschluss: M10-AG

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
d	19 mm
dn	4 mm
Dk	40 mm
Dmax(S)	66 mm
Ds	63 mm
G1	M10-AG
H	34 mm
H2	2 mm
LG1	11,50 mm
SW1	8 mm
Z (Hub)	5,30 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugkraft	150 N
Querkraft	112 N
Querkraft geölte Oberfläche	95 N
Volumen	15 cm ³
Werkstückradius min. (konvex)	75 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d	6 mm

Schmalz kontaktieren

Schmalz GmbH | Eigentelstr. 1, 8309 Nürens Dorf, Switzerland | +41 44 555 05 05 | schmalz@schmalz.ch

Flachsauggreifer (rund)

SAFT-C 60 NBR-60 M10-AG

Art-Nr...:10.01.01.11938

<https://www.schmalz.com/10.01.01.11938>

Baugröße	60
Saugerwerkstoff	Nitrilkautschuk NBR
Gewicht	51,10 g
Faltenanzahl	0
Produktfamilie	SAFT-C

Ersatzteile



SA-NIP N054 M10-AG DN400

Art-Nr...:10.01.01.11942

Gewinde G1: M10-AG

Normteilewerkstoff: Aluminium



REIB-SCHE 28x13.5 XNBR-45

Art-Nr...:10.01.01.11943

Außendurchmesser D: 28 mm

Länge L: 13,5 mm

Normteilewerkstoff: Perbunan XNBR

Flachsauggreifer (rund)

SAFT-C 60 NBR-60 M10-AG

Art-Nr...:10.01.01.11938

<https://www.schmalz.com/10.01.01.11938>



SAFT 60 NBR-60

Art-Nr...:10.01.01.11937

Baugröße: 60

Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR

Materialhärte [Shore A]: 60 Shore A