

Flachsauger (rund)

SGP 40 SI-50 N035

Art-Nr.: 10.01.01.12772

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12772>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Sauggreifer für Folien und Papier > SGP 40 SI-50 N035

Flachsauger (rund) für schonendes Greifen von Papier, Folie etc.




Baugröße: 40

Saugerwerkstoff: Silikon SI

Materialhärte [Shore A]: 50 Shore A

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
d	8 mm
Dk	16 mm
Dmax(S)	42 mm
Ds	40 mm
H	20,60 mm
H2	14,50 mm
Z (Hub)	2,30 mm

Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugkraft	33 N
Volumen	3,80 cm ³
Baugröße	40
Nippelfamilie	N 035
Faltenanzahl	0
Saugerwerkstoff	Silikon SI
Materialhärte [Shore A]	50 Shore A

Schmalz kontaktieren

Schmalz GmbH | Eigentlstr. 1, 8309 Nürens Dorf, Switzerland | +41 44 555 05 05 | schmalz@schmalz.ch



Flachsauger (rund)

SGP 40 SI-50 N035

Art-Nr...:10.01.01.12772

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12772>

Gewicht	5,20 g
Produktfamilie	SGP
