

Balgsauger (rund)

FG 42 NK-45 N018

Art-Nr.: 10.01.06.00458

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00458>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Balgsauggreifer (rund) > FG 42 NK-45 N018

Balgsauger (rund) für besonders unebene Werkstücke




Baugröße: 42

Saugerwerkstoff: Naturkautschuk NK

Materialhärte [Shore A]: 45 Shore A

Faltenanzahl: 2,5

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
d	8 mm
d1	15 mm
d2	17,80 mm
D1	43,50 mm
Dk	18 mm
Dmax(S)	45 mm
Ds	42,60 mm
H	46 mm
H2	13 mm
H3	17 mm
Z (Hub)	20 mm

Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugkraft	14,93 N
Abreißkraft	44 N
Volumen	19,79 cm ³
Werkstückradius min. (konvex)	75 mm
Baugröße	42
Nippelfamilie	N 018

Schmalz kontaktieren

Schmalz GmbH | Eigentelstr. 1, 8309 Nürens Dorf, Switzerland | +41 44 555 05 05 | schmalz@schmalz.ch

Balgsauger (rund)

FG 42 NK-45 N018

Art-Nr.: 10.01.06.00458

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00458>

Faltenanzahl	2,50
Saugerwerkstoff	Naturkautschuk NK
Materialhärte [Shore A]	45 Shore A
Gewicht	18 g
Produktfamilie	FG

Zubehör



SA-NIP N018 G1/4-AG DN440

Art-Nr.: 10.01.06.01065

Nippelfamilie: N 018

Gewinde G1: G1/4"-AG

Länge L1: 28,8 mm

Einbaulänge: 4 mm

Nenn Durchmesser dn: 4,4 mm

Schlüsselweite SW2: 5 mm

Normteilewerkstoff: Aluminium



SA-NIP N018 G1/4-IG DN440

Art-Nr.: 10.01.06.01066

Nippelfamilie: N 018

Gewinde G1: G1/4"-IG

Länge L1: 28,8 mm

Einbaulänge: 15 mm

Nenn Durchmesser dn: 4,4 mm

Schlüsselweite SW2: 5 mm

Normteilewerkstoff: Aluminium