

Balgsauggreifer (rund)

SPB1 60 ED-65 G1/4-AG

Art-Nr.: 10.01.06.03502

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03502>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Sauggreifer für die Verpackungsindustrie > Balgsauggreifer SPB1 (1,5 Falten) > SPB1 60 ED-65 G1/4-AG

Balgsauggreifer (rund) für besonders unebene Werkstücke



Baugröße: 60

Saugerwerkstoff: Elastodur ED

Materialhärte [Shore A]: 65 Shore A

Gewinde G1: G1/4"-AG

Faltenanzahl: 1,5

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
d2	38,60 mm
dn	6,10 mm
Dmax(S)	69,60 mm
Ds	61,40 mm
G1	G1/4"-AG
H	43,20 mm
LG1	10 mm
SW1	17 mm
Z (Hub)	22 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugkraft	78 N
Abreißkraft	100,90 N
Querkraft	49,40 N
Volumen	49,24 cm ³
Werkstückradius min. (konvex)	70 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d	6 mm
Baugröße	60
Faltenanzahl	1,50

Schmalz kontaktieren

Schmalz GmbH | Eigentlstr. 1, 8309 Nürens Dorf, Switzerland | +41 44 555 05 05 | schmalz@schmalz.ch

Balgsauggreifer (rund)

SPB1 60 ED-65 G1/4-AG

Art-Nr.: 10.01.06.03502

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03502>

Saugerwerkstoff	Elastodur ED
Materialhärte [Shore A]	65 Shore A
Gewicht	33,20 g
Produktfamilie	SPB1

Zubehör



SIEB 17.5x0.8 MS-A2 280 0.28/0.16

Art-Nr.: 10.07.01.00308

Außendurchmesser D: 17,5 mm

Länge L: 0,8 mm

Normteilewerkstoff: Messing / Edelstahl

Filterfeinheit: 280 µm



SC-SW 60 6

Art-Nr.: 10.05.04.00096

Schlüsselweite SW1: 6 mm

Nennweite: 60

Balgsauggreifer (rund)

SPB1 60 ED-65 G1/4-AG

Art-Nr.: 10.01.06.03502

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03502>



SC-SW 80 6

Art-Nr.: 10.05.04.00097

Schlüsselweite SW1: 6 mm

Nennweite: 80



SC-SW 100 6

Art-Nr.: 10.05.04.00098

Schlüsselweite SW1: 6 mm

Nennweite: 100



SC-SW 120 6

Art-Nr.: 10.05.04.00099

Schlüsselweite SW1: 6 mm

Nennweite: 120

Balgsauggreifer (rund)

SPB1 60 ED-65 G1/4-AG

Art-Nr.: 10.01.06.03502

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03502>



SC-SW 200 6

Art-Nr.: 10.05.04.00100

Schlüsselweite SW1: 6 mm

Nennweite: 200



SC-SW 240 6

Art-Nr.: 10.05.04.00101

Schlüsselweite SW1: 6 mm

Nennweite: 240

Ersatzteile



SC 050 G1/4-AG MOD

Art-Nr.: 10.01.06.02487

Anbindungstyp: 050

Anschluss: G1/4"-AG

Länge L1: 26,5 mm

Einbaulänge: 7,2 mm

Nenndurchmesser dn: 6,1 mm

Schmalz kontaktieren

Schmalz GmbH | Eigentelstr. 1, 8309 Nürens Dorf, Switzerland | +41 44 555 05 05 | schmalz@schmalz.ch

Balgsauggreifer (rund)

SPB1 60 ED-65 G1/4-AG

Art-Nr...:10.01.06.03502

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03502>



SPB1 60 ED-65 SC050

Art-Nr...:10.01.06.02457

Baugröße: 60

Saugerwerkstoff: Elastodur ED

Materialhärte [Shore A]: 65 Shore A

Faltenanzahl: 1,5