

Balgsauger (rund)

FGA 4 NBR-55 N003

Art-Nr.: 10.01.06.04066

<https://www.schmalz.com/10.01.06.04066>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Balgsauggreifer (rund) > FGA 4 NBR-55 N003

Balgsauger (rund) mit optimaler Anpassung auf unebenen Oberflächen




Baugröße: 4

Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR

Materialhärte [Shore A]: 55 Shore A

Faltenanzahl: 1,5

Konstruktionsdaten



| Attribut | Wert |
|----------|---------|
| d | 2 mm |
| d1 | 3 mm |
| d2 | 2,50 mm |
| D1 | 4,60 mm |
| Dk | 4 mm |
| Dmax(S) | 5 mm |
| Ds | 4 mm |
| H | 5,50 mm |
| H2 | 1,50 mm |
| H3 | 2,60 mm |
| Z (Hub) | 1,50 mm |

Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3

Technische Daten

| Attribut | Wert |
|-------------------------------|---------------------|
| Faltenanzahl | 1,50 |
| Saugkraft | 0,29 N |
| Baugröße | 4 |
| Saugerwerkstoff | Nitrilkautschuk NBR |
| Gewicht | 0,10 g |
| Werkstückradius min. (konvex) | 1,50 mm |

Schmalz kontaktieren

Schmalz GmbH | Eigentlstr. 1, 8309 Nürens Dorf, Switzerland | +41 44 555 05 05 | schmalz@schmalz.ch



Balgsauger (rund)

FGA 4 NBR-55 N003

Art-Nr...:10.01.06.04066

<https://www.schmalz.com/10.01.06.04066>

Produktfamilie

FGA