

Balgsauger (rund)

FGA 4 SI-CO-55 N003

Art-Nr.: 10.01.06.04094

<https://www.schmalz.com/10.01.06.04094>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Balgsauggreifer (rund) > FGA 4 SI-CO-55 N003

Balgsauger (rund) mit optimaler Anpassung auf unebenen Oberflächen




Baugröße: 4

Saugerwerkstoff: Silikon SI-leitfähig

Materialhärte [Shore A]: 55 Shore A

Faltenanzahl: 1,5

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
d	2 mm
d1	3 mm
d2	2,50 mm
D1	4,60 mm
Dk	4 mm
Dmax(S)	5 mm
Ds	4 mm
H	5,50 mm
H2	1,50 mm
H3	2,60 mm
Z (Hub)	1,50 mm

Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3

Technische Daten

Attribut	Wert
Faltenanzahl	1,50
Saugkraft	0,29 N
Baugröße	4
Saugerwerkstoff	Silikon SI-leitfähig
Gewicht	0,10 g
Werkstückradius min. (konvex)	1,50 mm

Schmalz kontaktieren

Schmalz GmbH | Eigentlstr. 1, 8309 Nürensdorf, Switzerland | +41 44 555 05 05 | schmalz@schmalz.ch



Balgsauger (rund)

FGA 4 SI-CO-55 N003

Art-Nr.:10.01.06.04094

<https://www.schmalz.com/10.01.06.04094>

Produktfamilie

FGA