

## Balgsauger (rund)

FGA 4 NBR-ESD-55 N003

Art-Nr.: 10.01.06.04095

<https://www.schmalz.com/10.01.06.04095>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Balgsauggreifer (rund) > FGA 4 NBR-ESD-55 N003

### Balgsauger (rund) mit optimaler Anpassung auf unebenen Oberflächen




Baugröße: 4

Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR-ESD

Materialhärte [Shore A]: 55 Shore A

Faltenanzahl: 1,5

### Konstruktionsdaten



| Attribut | Wert    |
|----------|---------|
| d        | 2 mm    |
| d1       | 3 mm    |
| d2       | 2,50 mm |
| D1       | 4,60 mm |
| Dk       | 4 mm    |
| Dmax(S)  | 5 mm    |
| Ds       | 4 mm    |
| H        | 5,50 mm |
| H2       | 1,50 mm |
| H3       | 2,60 mm |
| Z (Hub)  | 1,50 mm |

Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3

### Technische Daten

| Attribut                      | Wert                    |
|-------------------------------|-------------------------|
| Faltenanzahl                  | 1,50                    |
| Saugkraft                     | 0,29 N                  |
| Baugröße                      | 4                       |
| Saugerwerkstoff               | Nitrilkautschuk NBR-ESD |
| Gewicht                       | 0,10 g                  |
| Werkstückradius min. (konvex) | 1,50 mm                 |

### Schmalz kontaktieren

Schmalz GmbH | Eigentelstr. 1, 8309 Nürens Dorf, Switzerland | +41 44 555 05 05 | [schmalz@schmalz.ch](mailto:schmalz@schmalz.ch)

## Balgsauger (rund)

FGA 4 NBR-ESD-55 N003

Art-Nr.: 10.01.06.04095

<https://www.schmalz.com/10.01.06.04095>

Produktfamilie

FGA

### Zubehör



#### SA-NIP N003 M3-AG DN100

Art-Nr.: 10.01.01.00316

Gewinde G1: M3-AG

Länge L1: 7,5 mm

Einbaulänge: 2 mm

Normteilewerkstoff: Aluminium