

Blocksauger


VCBL-R 110x110x45 30x30 TV

Art-Nr.: 10.01.12.02883

<https://www.schmalz.com/10.01.12.02883>

Startseite > Vakuum-Spanntechnik > Spannmittel für die Holzbearbeitung > Spannmittel für Rastertisch-Systeme > Blocksauger VCBL-R > VCBL-R 110x110x45 30x30 TV

Blocksauger für Rastertisch



Abmessung (LxB): 110 x 110

Länge L: 110 mm

Breite B: 110 mm


Höhe H: 45 mm

Raster: 30x30

Empfohlene Nutbreite x Nuttiefe: 6,4x6,1 mm

Zusatzfunktion Blocksauger: Tastventil

Konstruktionsdaten



Attribut

Wert

B

110 mm

H

45 mm

L

110 mm

Technische Daten

Attribut

Wert

Raster

30x30

Gewicht

0,98 kg

Ersatzteile

Schmalz kontaktieren

Schmalz GmbH | Eigentlstr. 1, 8309 Nürens Dorf, Switzerland | +41 44 555 05 05 | schmalz@schmalz.ch

Blocksauger

VCBL-R 110x110x45 30x30 TV

Art-Nr...:10.01.12.02883

<https://www.schmalz.com/10.01.12.02883>



TV D9 4.3

Art-Nr...:10.01.12.02514

Außendurchmesser D: 9 mm

Federweg Z: 4,3 mm

Länge L: 22,8 mm



ERS VCBL-R Winkel

Art-Nr...:10.01.12.02691



ERS VCBL-R

Art-Nr...:10.01.12.02693

Blocksauger

VCBL-R 110x110x45 30x30 TV

Art-Nr.: 10.01.12.02883

<https://www.schmalz.com/10.01.12.02883>



DI-PROF 4x6 MOS NK-20 HR

Art-Nr.: 10.07.04.00054

Breite B: 4 mm

Höhe H: 6 mm

Materialtyp: Moosgummi

Dichtmaterial: Naturkautschuk NK

Materialhärte [Shore A]: 20 Shore A

Form: halbrund