

Sauggreifer (rund)

SAUG-SCGS 30 SI-HD-65 602 B

Art-Nr.: 10.01.30.01104

<https://www.schmalz.com/10.01.30.01104>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Spezialgreifer > Strömungsgreifer > Sauggreifer für Strömungsgreifer
SCGS > SAUG-SCGS 30 SI-HD-65 602 B

Sauggreifer (rund)




Baugröße: 30

Saugerwerkstoff: Silikon SI-HD

Materialhärte [Shore A]: 65 Shore A

Saugertyp: Balgsauggreifer f. SCG(S)

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
Dmax (N)	25 mm
Dmax(S)	32,50 mm
dn	15 mm
Ds	29,50 mm
G1	M20x1-IG
H	26,30 mm
LG1	5 mm
Z (Hub)	5,50 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Baugröße	30
Saugerwerkstoff	Silikon SI-HD
Materialhärte [Shore A]	65 Shore A
Gewicht	10,90 g
Produktfamilie	SAUG-SCGS

Sauggreifer (rund)

SAUG-SCGS 30 SI-HD-65 602 B

Art-Nr.: 10.01.30.01104

<https://www.schmalz.com/10.01.30.01104>

Ersatzteile



BCG 30 SI-HD-65 SC085

Art-Nr.: 10.01.06.04846

Baugröße: 30

Saugerwerkstoff: Silikon SI-HD

Materialhärte [Shore A]: 65 Shore A