

## Sauggreifer (rund)

SAUG-SCGS 40 SI-HD-65 602 B

Art-Nr.: 10.01.30.01105

<https://www.schmalz.com/10.01.30.01105>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Spezialgreifer > Strömungsgreifer > Sauggreifer für Strömungsgreifer  
SCGS > SAUG-SCGS 40 SI-HD-65 602 B

### Sauggreifer (rund)




Baugröße: 40

Saugerwerkstoff: Silikon SI-HD

Materialhärte [Shore A]: 65 Shore A

Saugertyp: Balgsauggreifer f. SCG(S)

### Konstruktionsdaten



| Attribut | Wert     |
|----------|----------|
| Dmax (N) | 25 mm    |
| Dmax(S)  | 42 mm    |
| dn       | 27 mm    |
| Ds       | 39,40 mm |
| G1       | M20x1-IG |
| H        | 29 mm    |
| LG1      | 6,50 mm  |
| Z (Hub)  | 6,50 mm  |

### Technische Daten

| Attribut                | Wert          |
|-------------------------|---------------|
| Baugröße                | 40            |
| Saugerwerkstoff         | Silikon SI-HD |
| Materialhärte [Shore A] | 65 Shore A    |
| Gewicht                 | 26 g          |
| Produktfamilie          | SAUG-SCGS     |

## Sauggreifer (rund)

SAUG-SCGS 40 SI-HD-65 602 B

Art-Nr.: 10.01.30.01105

<https://www.schmalz.com/10.01.30.01105>

### Ersatzteile



**BCG 40 SI-HD-65 SC095**

Art-Nr.: 10.01.06.04847

Baugröße: 40

Saugerwerkstoff: Silikon SI-HD

Materialhärte [Shore A]: 65 Shore A