

Balgsauggreifer (rund)

SAXB 60 ED-85 G3/8-AG

Art-Nr.: 10.01.42.00022

<https://www.schmalz.com/10.01.42.00022>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Sauggreifer für Blechhandhabung > Balgsauggreifer SAXB > SAXB 60 ED-85 G3/8-AG

High-Speed Balgsauggreifer für max. Dynamik auf stark gewölbten und geölten Flächen



Baugröße: 60

Saugerwerkstoff: Elastodur ED


Materialhärte [Shore A]: 85 Shore A

Nippelwerkstoff: Aluminium

Anschluss: G3/8-AG

Faltenanzahl: 1,5

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
Dmax(S)	66 mm
Ds	59,60 mm
D1	49,40 mm
G1	G3/8"-AG
H	41,30 mm
LG1	10 mm
SW1	22 mm
Z (Hub)	14,50 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugkraft	90 N
Querkraft	105 N
Querkraft geölte Oberfläche	81 N
Volumen	31,90 cm ³
Werkstückradius min. (konvex)	30 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d	6 mm
Baugröße	60
Anschluss	G3/8"-AG

Schmalz kontaktieren

Schmalz GmbH | Eigentlstr. 1, 8309 Nürens Dorf, Switzerland | +41 44 555 05 05 | schmalz@schmalz.ch

Balgsauggreifer (rund)

SAXB 60 ED-85 G3/8-AG

Art-Nr.:10.01.42.00022

<https://www.schmalz.com/10.01.42.00022>

Faltenanzahl	1,50
Saugerwerkstoff	Elastodur ED
Materialhärte [Shore A]	85 Shore A
Gewicht	41 g
Produktfamilie	SAXB