

Steuerung

STEU 24V-DC OFG-C-2Z

Art-Nr...:10.01.51.00011

<https://www.schmalz.com/10.01.51.00011>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Flächengreifsysteme und Endeffektoren > Fingergreifer > STEU 24V-DC OFG-C-2Z

Steuerung



Spannung DC: 24V - DC

Verwendung Konstruktion: Fingergreifer OFG


Einsatztemperatur: 0 ... 50 °C

Druckbereich (Betriebsdruck): 6,0 ... 8,0 bar

Aufbau Schlauchtyp: Schlauch D = 8 d = 6

Gewicht: 2.606 g

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
B	162,50 mm
d	9 mm
d1	9 mm
H	90 mm
L	275 mm
X1	260 mm
Y1	122 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Spannung DC	24V - DC
Aufbau Schlauchtyp	Schlauch D = 8 d = 6
Druckbereich (Betriebsdruck)	6,0 ... 8,0 bar
Einsatztemperatur	0 ... 50 °C
Gewicht	2606 g