

Cup

ISCUP Cup 1 80x80x30

Art-Nr.: 10.01.15.00003

<https://www.schmalz.com/10.01.15.00003>

Startseite > Vakuum-Spanntechnik > Spannmittel für die Holzbearbeitung > Flexibilisierung von CNC-Bearbeitungszentren > Innospann Spannmittel
ISCUP / ISMB / ISQB > ISCUP Cup 1 80x80x30

Saugeroberteil Cup für Innospann




Abmessung (LxB): 80 x 80

Länge L: 80 mm

Breite B: 80 mm

Höhe H: 30 mm

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
B	80 mm
d	60 mm
H	30 mm
L	80 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Gewicht	0,15 kg

Ersatzteile

Schmalz kontaktieren

Schmalz GmbH | Eigentlstr. 1, 8309 Nürens Dorf, Switzerland | +41 44 555 05 05 | schmalz@schmalz.ch

Cup

ISCUP Cup 1 80x80x30

Art-Nr.: 10.01.15.00003

<https://www.schmalz.com/10.01.15.00003>



O-RING 48x2 CR-70

Art-Nr.: 10.07.08.00468



DI-PROF 4x10 MOS EPDM HR

Art-Nr.: 10.01.15.00062


Breite B: 4 mm

Höhe H: 10 mm

Dichtmaterial: EPDM

Materialtyp: Moosgummi

Form: halbrund



ISDR 81x81x12 Cup 1 NK-50

Art-Nr.: 10.01.15.00020

Breite B: 81 mm

Höhe H: 12 mm

Länge L: 81 mm

Saugerwerkstoff: Naturkautschuk NK-50


Typ: Cup 1

Cup

ISCUP Cup 1 80x80x30

Art-Nr.:10.01.15.00003

<https://www.schmalz.com/10.01.15.00003>



ISRPL 66x66x8.5

Art-Nr.:10.01.15.00017

Breite B: 66 mm

Höhe H: 8,5 mm

Länge L: 66 mm

Typ: Cup 1