

Steckverschraubung-T

STV-T G1/4-AG 8

Art-Nr.: 10.09.02.00043

<https://www.schmalz.com/10.09.02.00043>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Filter und Verbindungen > Schläuche und Verbindungen > Steckverschraubungen > STV-T G1/4-AG 8

Steckverschraubung T



Gewinde G1: G1/4"-AG


Schlauchausendurchmesser: 8 mm

Normteilerwerkstoff: Messing

Einsatztemperatur: °C

Länge L: 48,5 mm

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
d	8 mm
G1	G1/4"-AG
dn	6,50 mm
D1	14,10 mm
H	16,10 mm
H1	23,20 mm
L	48,50 mm
LG1	7,60 mm
SW1	17 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Aufbau Schlauchtyp	Schlauch D = 8 d = 6
Aufbau Schlauchtyp	8-6
Normteilerwerkstoff	Messing
Druckbereich (Betriebsdruck)	bar
Einsatztemperatur	°C
Gewicht	59,30 g
Produktfamilie	STV


Steckverschraubung-T

STV-T G1/4-AG 8

Art-Nr...:10.09.02.00043

<https://www.schmalz.com/10.09.02.00043>

Zubehör



VSL 8-6 PE BL

Art-Nr...:10.07.09.00015

Außendurchmesser D: 8 mm

Innendurchmesser d: 6 mm

Länge max.: 100 m

Material Schlauch: PE

Druckbereich (Betriebsdruck): bar

Einsatztemperatur: °C



VSL 8-6 PU MI-TR

Art-Nr...:10.07.09.00003

Außendurchmesser D: 8 mm

Innendurchmesser d: 6 mm

Länge max.: 500 m

Material Schlauch: PU

Verlegeradius min.: 45 mm

Druckbereich (Betriebsdruck): -0,95 ... 10,00 bar

Einsatztemperatur: -35 ... 60 °C