

Ejektormodul

SEP HF 2 03 7

Art-Nr.: 10.02.01.01341

<https://www.schmalz.com/10.02.01.01341>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Erzeuger > Ejektormodule > Ejektormodule ecoPump SEP > SEP HF 2 03 7

Mehrstufigendüse in kompakter Bauform



Bauform Ejektoren: High Flow

Anzahl Stufen: 2

Düsengröße: 0,3 mm

Bohrungsdurchmesser: 7 mm

Evakuierungsgrad: 55 %


Druckbereich (Betriebsdruck): 2,0 ... 6,0 bar

Opt. Betriebsdruck: 4 bar

Saugvermögen (max): 15,3 l/min

Luftverbrauch Saugen: 5 l/min

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
D1	4,40 mm
D2	6,80 mm
L1	3,50 mm
L2	20,10 mm
L3	33 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Gewicht	0,80 g
Einsatztemperatur	0 ... 60 °C
Empfohlener Schlauchinnendurchmesser Druckluftseite	2 mm
Empfohlener Schlauchinnendurchmesser Vakuumseite	4 mm
Druckbereich (Betriebsdruck)	2,0 ... 6,0 bar
Druckbereich (Betriebsdruck)	29,0 ... 87,0
Opt. Betriebsdruck	4 bar
Opt. Druck	58 psi

Schmalz kontaktieren

Schmalz GmbH | Eigentlstr. 1, 8309 Nürens Dorf, Switzerland | +41 44 555 05 05 | schmalz@schmalz.ch

Ejektormodul

SEP HF 2 03 7

Art-Nr...:10.02.01.01341

<https://www.schmalz.com/10.02.01.01341>

Schallpegel frei	63 dB(A)
Schallpegel angesaugt	54 dB(A)
Saugvermögen (max)	0,94 m³/h
Saugvermögen (max)	15,30 l/min
Saugvermögen max.	0,54 cfm
Luftverbrauch Saugen	0,30 m³/h
Luftverbrauch Saugen	5 l/min
Luftverbrauch Saugen	0,18 cfm
Evakuierungsgrad	55 %
Anzahl Stufen	2
Düsengröße	0,30 mm
Bohrungsdurchmesser	7 mm
Bauform Ejektoren	High Flow
Produktfamilie	SEP

Zubehör



SHC 2 7

Art-Nr...:10.02.01.01510

Anzahl Stufen: 2

Bohrungsdurchmesser: 7 mm

Außendurchmesser D: 6 mm

Länge L: 6 mm

Gewinde G1: M8x0.5-AG

Ejektormodul

SEP HF 2 03 7

Art-Nr...:10.02.01.01341

<https://www.schmalz.com/10.02.01.01341>



SFE 7 AL

Art-Nr...:10.02.01.01464

Bohrungsdurchmesser: 7 mm

Breite B: 19 mm

Höhe H: 22 mm

Länge L: 37 mm

Gewinde G1: G1/8"-IG

Gewinde G2: G1/8"-IG

Druckluftanschluss: G1/8"-IG

Saugeranschluss: G1/8"-IG

Vakuumananschluss: G1/8"-IG



SFE 7 POM

Art-Nr...:10.02.01.01808

Bohrungsdurchmesser: 7 mm

Breite B: 19 mm

Höhe H: 25 mm

Länge L: 36,5 mm

Gewinde G1: M8x0.5-IG

Gewinde G2: G1/8"-IG

Druckluftanschluss: M8x0.5-IG

Saugeranschluss: G1/8"-IG



BEF-WIN 30x40x25.5 4 SFE-7

Art-Nr...:10.08.03.00313

Breite B: 30 mm

Höhe H: 40 mm

Länge L: 25,5 mm

Verwendung Konstruktion: Schmalz Fixation Element

Baugröße: 7

Ersatzteile

Schmalz kontaktieren

Schmalz GmbH | Eigentelstr. 1, 8309 Nürens Dorf, Switzerland | +41 44 555 05 05 | schmalz@schmalz.ch

Ejektormodul

SEP HF 2 03 7

Art-Nr...:10.02.01.01341

<https://www.schmalz.com/10.02.01.01341>



ERS SEP-07 6xRUE-KLAP

Art-Nr...:10.02.01.01448

Verwendung Konstruktion: Ejektormodul

Baugröße: 07

enthält: 6x Rückschlagklappe