

Flachsauger (rund)

SHF 70 NK-45 N041 MOS

Art-Nr.: 10.01.01.11686

<https://www.schmalz.com/10.01.01.11686>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Flachsauggreifer (rund) > SHF 70 NK-45 N041 MOS

Flachsauger (rund) für Holzhandhabung mit höchster Dynamik




Baugröße: 70

Saugerwerkstoff: Naturkautschuk NK

Materialhärte [Shore A]: 45 Shore A

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
d	7,50 mm
d1	17 mm
d2	36 mm
Dk	17 mm
Dmax(S)	74 mm
Ds	70 mm
H	22,20 mm
H2	12,80 mm
H3	14,30 mm
Z (Hub)	4 mm

Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3

Technische Daten

Attribut	Wert
Baugröße	70
Nippelfamilie	N 041
Faltenanzahl	0
Querkraft	145 N
Saugkraft	155 N
Saugerwerkstoff	Naturkautschuk NK
Volumen	13,30 cm ³

Schmalz kontaktieren

Schmalz GmbH | Eigentlstr. 1, 8309 Nürens Dorf, Switzerland | +41 44 555 05 05 | schmalz@schmalz.ch

Flachsauger (rund)

SHF 70 NK-45 N041 MOS

Art-Nr.: 10.01.01.11686

<https://www.schmalz.com/10.01.01.11686>

Werkstückradius min. (konvex)	95 mm
Gewicht	28,90 g
Produktfamilie	SHF

Zubehör




SA-NIP N041 G1/4-AG DN440

Art-Nr.: 10.01.01.11772

Gewinde G1: G1/4"-AG

Einbaulänge: 4 mm

Normteilewerkstoff: Aluminium



SA-NIP N041 G1/4-IG DN440

Art-Nr.: 10.01.01.11822

Gewinde G1: G1/4"-IG

Einbaulänge: 15 mm

Normteilewerkstoff: Aluminium



SIEB 15x0.8 MS-A2 0.103/0.07

Art-Nr.: 10.07.01.00211

Außendurchmesser D: 15 mm

Länge L: 0,8 mm

Normteilewerkstoff: Messing / Edelstahl

Schmalz kontaktieren

Schmalz GmbH | Eigentelstr. 1, 8309 Nürens Dorf, Switzerland | +41 44 555 05 05 | schmalz@schmalz.ch

Flachsauger (rund)

SHF 70 NK-45 N041 MOS

Art-Nr...:10.01.01.11686

<https://www.schmalz.com/10.01.01.11686>



TVN G1/4-AG 8.4 N041

Art-Nr...:10.05.10.00058

Gewinde G1: G1/4"-AG

Federweg Z: 8,4 mm

Nippel: N 041

Ersatzteile



DR 46/36x5 S05 EPDM-15 KE

Art-Nr...:10.01.06.01678

Außendurchmesser D: 46 mm

Innendurchmesser d: 36 mm

Höhe H: 5 mm

Materialtyp: Schaum S, Höhe 5 mm

Dichtmaterial: EPDM

Materialhärte [Shore A]: 15 Shore A

Zusatzfunktion Flächengreifer: Klebeband einseitig