

Flachsauggreifer (rund)

SUF 30 HT1-60 G1/8-AG

Art-Nr.: 10.01.01.14105

<https://www.schmalz.com/10.01.01.14105>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Flachsauggreifer (rund) > Flachsauggreifer SUF > SUF 30 HT1-60 G1/8-AG

Sauggreifer (rund) für die prozesssichere Handhabung von glatten o. leicht rauen Oberflächen




Baugröße: 30

Saugerwerkstoff: Hochtemp. Material HT1

Materialhärte [Shore A]: 60 Shore A

Vakuumanschluss: G1/8"-AG

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
Dmax(S)	33,30 mm
Ds	30 mm
dn	4,10 mm
G1	G1/8"-AG
H	17,70 mm
LG1	7,50 mm
SW1	14 mm
Z (Hub)	3 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugkraft	34 N
Abreißkraft	34 N
Volumen	1,60 cm ³
Werkstückradius min. (konvex)	35 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d	4 mm
Baugröße	30
Saugerwerkstoff	Hochtemp. Material HT1
Materialhärte [Shore A]	60 Shore A

Schmalz kontaktieren

Schmalz GmbH | Eigentlstr. 1, 8309 Nürens Dorf, Switzerland | +41 44 555 05 05 | schmalz@schmalz.ch

Flachsauggreifer (rund)

SUF 30 HT1-60 G1/8-AG

Art-Nr.: 10.01.01.14105

<https://www.schmalz.com/10.01.01.14105>

Gewicht	11,20 g
Produktfamilie	SUF
Faltenanzahl	0

Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m

Ersatzteile



SC 040 G1/8-AG

Art-Nr.: 10.01.06.02490

Anbindungstyp: 040

Anschluss: G1/8"-AG

Länge L1: 20,2 mm

Einbaulänge: 6 mm

Nennendurchmesser dn: 4,1 mm



SUF 30 HT1-60 SC040

Art-Nr.: 10.01.01.13993

Baugröße: 30

Saugerwerkstoff: Hochtemp. Material HT1

Materialhärte [Shore A]: 60 Shore A